


HTD-Zahnriemenräder Profil 8M



Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert,
ab Zz = 80 GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.


Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 174 111 00, Zahnscheiben, Teilung 8 mm, 22 Zähne, Zahnriemenbreite 20 mm

Profil 8M, Zahnriemenbreite 20 mm

Artikel-Nr.	Zähnezahl	Ausführung	Außen-Ø		d	ND	b	L	l	Vorbohrung	Fertigbohrung	Gewicht
			Zahnscheibe	Bordscheibe						B	B max.	
174 111 00	22	1F	54,65	60	56,02	43	28	38	-	12	25	0,535
174 112 00	24	1F	59,75	66	61,12	45	28	38	-	12	28	0,645
174 113 00	26	1F	64,85	71	66,21	48	28	38	-	12	30	0,753
174 114 00	28	1F	70,08	75	71,30	50	28	38	-	14	30	0,859
174 115 00	30	1F	75,13	83	76,39	55	28	38	-	14	32	1,02
174 116 00	32	1F	80,16	87	81,49	60	28	38	-	14	35	1,19
174 117 00	34	1F	85,22	91	86,58	66	28	38	-	14	42	1,36
174 118 00	36	1F	90,30	98,5	91,67	70	28	38	-	14	42	1,55
174 119 00	38	1F	95,39	103	96,77	75	28	38	-	14	45	1,74
174 120 00	40	1F	100,49	106	101,86	75	28	38	-	14	45	1,90
174 122 00	44	1F	110,67	119	112,05	75	28	38	-	14	45	2,27
174 124 00	48	1F	120,86	127	122,23	75	28	38	-	14	45	2,66
174 128 00	56	2F	141,23	148	142,60	80	28	38	116	14	45	2,85
174 132 00	64	2F	161,60	168	162,97	80	28	38	137	14	45	3,28
174 136 00	72	2F	181,97	192	183,35	80	28	38	158	14	45	3,82
174 140 00	80	3	202,35	-	203,72	90	28	38	180	14	50	4,32
174 145 00	90	3	227,81	-	229,18	90	28	38	204	14	50	5,04

Profil 8M, Zahnriemenbreite 30 mm

Artikel-Nr.	Zähnezahl	Ausführung	Außen-Ø		d	ND	b	L	l	Vorbohrung	Fertigbohrung	Gewicht
			Zahnscheibe	Bordscheibe						B	B max.	
174 211 00	22	1F	54,65	60	56,02	43	38	48	-	12	25	0,683
174 212 00	24	1F	59,75	66	61,12	45	38	48	-	12	28	0,827
174 213 00	26	1F	64,85	71	66,21	50	38	48	-	12	30	0,979
174 214 00	28	1F	70,08	75	71,30	50	38	48	-	14	30	1,11
174 215 00	30	1F	75,13	83	76,39	55	38	48	-	14	32	1,31
174 216 00	32	1F	80,16	87	81,49	60	38	48	-	14	35	1,52
174 217 00	34	1F	85,22	91	86,58	66	38	48	-	14	42	1,74
174 218 00	36	1F	90,30	98,5	91,67	70	38	48	-	14	42	1,98
174 219 00	38	1F	95,39	103	96,77	75	38	48	-	14	45	2,23
174 220 00	40	1F	100,49	106	101,86	75	38	48	-	14	45	2,47
174 222 00	44	1F	110,67	119	112,05	75	38	48	-	14	45	2,95
174 224 00	48	1F	120,86	127	122,23	75	38	48	-	14	45	3,47
174 228 00	56	2F	141,23	148	142,60	90	38	48	116	14	50	4,00
174 232 00	64	2F	161,60	168	162,97	90	38	48	137	14	50	4,56
174 236 00	72	2F	181,97	192	183,35	95	38	48	158	14	55	5,41
174 240 00	80	3	202,35	-	203,72	100	38	48	180	14	60	5,71
174 245 00	90	3	227,81	-	229,18	100	38	48	204	14	60	6,65



**Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.
Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.**