

Kettentrenner



Bestellangaben: z.B.:
Artikel-Nr. 140 703 00, Kettentrenner 06 B

Artikel-Nr.	für DIN	Gewicht g
140 703 00	06 B-1, 06 B-2	910
140 705 00	081, 083, 08 B-1 und 08 B-2	915
140 707 00	10 B-1, 10 B-2, 12 B-1 und 12 B-2	1160
140 708 00	16 B-1	2020

Ersatzbolzen für Kettentrenner

Artikel-Nr. Ersatzbolzen	passend zu Kettentrenner	
140 713 00	140 703 00	(Typ 455)
140 715 00	140 705 00	(Typ 462)
140 717 00	140 707 00	(Typ 501-513)
140 718 00	140 708 00	(Typ 548)

Montagespanner



Bestellangaben: z.B.:
Artikel-Nr. 140 721 00, Montagespanner 081-12 B

Artikel-Nr.	für DIN*	Gewicht g
140 721 00	081, 083, 08 B bis 12 B	160
140 722 00	16 B bis max. 65 mm	960

* auch für ähnliche Größen anderer Normen und für Zweifach- und Dreifachketten verwendbar.
Art.-Nr. 140 721 00 mit Drehknopf.
Art.-Nr. 140 722 00 mit Drehhebel.

Kettenspray



Bestellangaben:
Artikel-Nr. 140 701 00, Kettenspray

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Gewicht g
140 701 00	400	465

- Spezialhaftschmiermittel zur Wartung hoch beanspruchter, schnelllaufender Antriebs- und Steuerketten, Gleitlager, offene Getriebe usw.
- temperaturbeständig von -10° bis +140°C.
- zähhaftend.
- hohe Kriechfähigkeit.
- wasserverdrängend.
- geräuschmindernd.
- schützt vor Verschleiß.
- Korrosionsschutz.
- silikonfrei.



Kettenspanner Seite 117



Schmierstoffgeber Seite 854