

Höhenverstellbare Elemente

Niveausgleichs-Elemente MN 686.3


Werkstoff:

Standardausführung: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

Rostfreie Ausführung: X10CrNiS18.9, Nr. 1.4305.



- Für parallele Flächen.
- Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
- Ohne Kontermutter.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 686 305 00, MN 686.3 15-6,6 standard

Artikel-Nr. standard	Artikel-Nr. rostfrei	Typ	passende Schraube	h mm	h1 mm	Δh mm	D _m mm	d _g mm	d _D mm	F _{ges.} * kN	F _{zus.} * kN	Gewicht g
686 305 00	686 993 05	MN 686.3 15-6,6	M6	15	19	4	25	M15x1,0	6,6	40	30,7	43
686 310 00	686 993 10	MN 686.3 20-6,6	M6	18	23	5	32	M20x1,0	6,6	65	55,7	92
686 315 00	686 993 15	MN 686.3 20-9,0	M8	18	23	5	32	M20x1,0	9,0	65	48,0	90
686 320 00	686 993 20	MN 686.3 20-11,0	M10	18	23	5	32	M20x1,0	11,0	65	37,9	84
686 325 00	686 993 25	MN 686.3 30-11,0	M10	22	29	7	45	M30x1,5	11,0	120	92,9	219
686 330 00	686 993 30	MN 686.3 30-13,5	M12	22	29	7	45	M30x1,5	13,5	120	80,4	210
686 335 00	686 993 35	MN 686.3 30-17,5	M16	22	29	7	45	M30x1,5	17,5	120	45,5	196
686 340 00	686 993 40	MN 686.3 40-17,5	M16	28	37	9	58	M40x1,5	17,5	210	136,0	457
686 345 00	686 993 45	MN 686.3 40-22,0	M20	28	37	9	58	M40x1,5	22,0	210	90,0	425
686 350 00	686 993 50	MN 686.3 40-26,0	M24	28	37	9	58	M40x1,5	26,0	210	37,0	387
686 355 00	686 993 55	MN 686.3 50-22,0	M20	33	43	10	70	M50x1,5	22,0	330	210,0	780
686 360 00	686 993 60	MN 686.3 50-26,0	M24	33	43	10	70	M50x1,5	26,0	330	157,0	741
686 365 00	686 993 65	MN 686.3 50-33,0	M30	33	43	10	70	M50x1,5	33,0	330	53,0	656
686 370 00	686 993 70	MN 686.3 60-26,0	M24	38	50	12	80	M60x2,0	26,0	495	322,0	1135
686 375 00	686 993 75	MN 686.3 60-33,0	M30	38	50	12	80	M60x2,0	33,0	495	218,0	1060
686 380 00	686 993 80	MN 686.3 60-39,0	M36	38	50	12	80	M60x2,0	39,0	495	101,0	965

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Niveausgleichs-Elemente MN 686.6


Werkstoff:

Standardausführung: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

Rostfreie Ausführung: X10CrNiS18.9, Nr. 1.4305.



- Für parallele Flächen.
- Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
- Mit Kontermutter.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 686 605 00, MN 686.6 15-6,6 standard

Artikel-Nr. standard	Artikel-Nr. rostfrei	Typ	passende Schraube	h mm	h1 mm	Δh mm	D _m mm	d _g mm	d _D mm	F _{ges.} * kN	F _{zus.} * kN	Gewicht g
686 605 00	686 996 05	MN 686.6 15-6,6	M6	20	24	4	25	M15x1,0	6,6	40	30,7	59
686 610 00	686 996 10	MN 686.6 20-6,6	M6	24	29	5	32	M20x1,0	6,6	65	55,7	129
686 615 00	686 996 15	MN 686.6 20-9,0	M8	24	29	5	32	M20x1,0	9,0	65	48,0	121
686 620 00	686 996 20	MN 686.6 20-11,0	M10	24	29	5	32	M20x1,0	11,0	65	37,9	116
686 625 00	686 996 25	MN 686.6 30-11,0	M10	29	36	7	45	M30x1,5	11,0	120	92,9	299
686 630 00	686 996 30	MN 686.6 30-13,5	M12	29	36	7	45	M30x1,5	13,5	120	80,4	287
686 635 00	686 996 35	MN 686.6 30-17,5	M16	29	36	7	45	M30x1,5	17,5	120	45,5	262
686 640 00	686 996 40	MN 686.6 40-17,5	M16	37	46	9	58	M40x1,5	17,5	210	136,0	628
686 645 00	686 996 45	MN 686.6 40-22,0	M20	37	46	9	58	M40x1,5	22,0	210	90,0	586
686 650 00	686 996 50	MN 686.6 40-26,0	M24	37	46	9	58	M40x1,5	26,0	210	37,0	543
686 655 00	686 996 55	MN 686.6 50-22,0	M20	44	54	10	70	M50x1,5	22,0	330	210,0	1096
686 660 00	686 996 60	MN 686.6 50-26,0	M24	44	54	10	70	M50x1,5	26,0	330	157,0	1038
686 665 00	686 996 65	MN 686.6 50-33,0	M30	44	54	10	70	M50x1,5	33,0	330	53,0	932
686 670 00	686 996 70	MN 686.6 60-26,0	M24	49	61	12	80	M60x2,0	26,0	495	322,0	1533
686 675 00	686 996 75	MN 686.6 60-33,0	M30	49	61	12	80	M60x2,0	33,0	495	218,0	1428
686 680 00	686 996 80	MN 686.6 60-39,0	M36	49	61	12	80	M60x2,0	39,0	495	101,0	1301

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

* Werte gelten für Standardausführung. Werte für rostfreie Ausführung siehe Seite 607.
F_{ges.} = max. Belastbarkeit. (inkl. Vorspannkraft durch eine eventuelle Befestigungsschraube).
F_{zus.} = Belastbarkeit nach Abzug der Vorspannkraft einer eventuellen Befestigungsschraube.