


DS5334EC



DS5334EC	mm										kg †		
	SL	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L (450mm*)	L (1000mm*)
DS5334-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	1.99	65	55
DS5334-0045EC	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2.27	65	55
DS5334-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2.57	70	60
DS5334-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2.87	85	72
DS5334-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3.18	90	80
DS5334-0070EC	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3.79	90	80
DS5334-0080EC	790	800	352	384	544	576	320	352	416	672	4.42	90	75



- GB** DS - Stainless Steel
 * - Drawer width
 † - Load rating (L) per pair of slides, weight (W) per individual slide






- D** DS - Edelstahl
 * - Schubladenbreite
 † - Lastwert (L) pro Schienenpaar, Gewicht (W) je Schiene

- F** DS - Acier Inox
 * - Largeur de tiroir
 † - Capacité de charge (L) pour une paire de glissières, poids (W) d'une glissière

- I** DS - Acciaio Inossidabile
 * - Larghezza cassetto
 † - Portata (L) per coppia di guide, peso (W) per guida singola

- E** DS - Acero Inoxidable
 * - Anchura de cajón
 † - Carga (L) por par de guías, peso (W) por guía individual

- PL** DS - Stal nierdzewna
 * - Szerokość szuflady
 † - Nośność (L) dla pary prowadnic, waga (W) pojedynczej prowadnicy



- i**
- GB** † All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
†† Mount slide below drawer centre line.
 - D** † Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
†† Einbau der Schiene unterhalb der Schubladen-Mittellinie.
 - F** † Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
†† Monter la glissière sur l'axe du tiroir de celui-ci.
 - I** † Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.
†† Montare la guida sulla linea di mezzera del cassetto.
 - E** † Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.
†† Monte la guía por debajo de la línea central.
 - PL** † Dla uzyskania maksymalnej nośności należy wykorzystać wszystkie punkty montażowe.
†† Prowadnice należy montować poniżej osi szuflady.