


Einfach-Rollenketten nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)

Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Einfach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Angaben zur Leistungsberechnung auf Seite 36.
Geschweißte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen).
Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.

Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.



Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 100 000 00, Buchsenkette Werksnorm Teilung 4 mm

DIN ISO-Nr.	Artikel-Nr.	Teilung x innere Breite		Innere Breite b ₂ mm	Rollen-Ø d ₁ mm	Bolzen Ø mm	über Niet b ₄ mm	Überstand b ₇ ⁴⁾ mm	Bruchkraft min. N	Gewicht kg/m
		p x b _{1min} mm	Zoll							
Werksnorm ¹⁾	100 000 00 ¹⁾	4,0	x 2,7	-	4,10	2,50	1,65	7,0	1800	0,08
03 ²⁾	100 300 00 ²⁾	5,0	x 2,5	-	4,15	3,20	1,49	7,4	2200	0,10
04 ²⁾	100 600 00 ²⁾	6,0	x 2,8	-	4,10	4,00	1,85	7,4	3000	0,12
05 B-1	100 800 00	8,0	x 3,0	-	4,77	5,00	2,31	8,6	4400	0,18
06 B-1 ³⁾	101 000 00 ³⁾	9,525	x 5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	3,28	13,5	8900	0,41
081	102 000 00	12,7	x 3,3	1/2 x 1/8	5,80	7,75	3,66	10,2	8000	0,28
083	103 000 00	12,7	x 4,88	1/2 x 3/16	7,90	7,75	4,09	12,9	11600	0,42
Werksnorm	103 400 00	12,7	x 4,88	1/2 x 3/16V	9,30	7,75	4,18	14,4	17500	0,59
08 B-1	105 000 00	12,7	x 7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	4,45	17,0	17800	0,70
10 B-1	106 000 00	15,875	x 9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	5,08	19,6	22200	0,95
12 B-1	107 000 00	19,05	x 11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	5,72	22,7	28900	1,25
16 B-1	108 000 00	25,4	x 17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	8,28	36,1	60000	2,60
20 B-1	109 000 00	31,75	x 19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	10,19	43,2	95000	3,70
24 B-1	110 000 00	38,1	x 25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	14,63	53,4	160000	6,90

¹⁾ Buchsenkette (ohne Rollen).

²⁾ Nicht in der DIN enthalten.

³⁾ Mit geraden Laschen.

⁴⁾ Maximal-Wert am Verschlussglied.

Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m.
Falls Sonderlängen gewünscht werden, ist die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben.
Verschlussglieder sind immer separat zu bestellen.

Verschlussglieder für Einfach-Rollenketten nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)

Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. **Achtung:** Mit * markierte Artikel werden in Verpackungseinheiten à 5 Stück geliefert.

Bestellangaben: z.B.: 5 Stück Artikel-Nr. 100 303 00, Verschluss Nr. 11/E, 03



DIN ISO-Nr.	Artikel-Nr. Steckglied Nr. 11/E	Gewicht g	Artikel-Nr. gekröpft Nr. 12/L ³⁾	Gewicht g	Artikel-Nr. gekr. Doppel. Nr. 15/C ³⁾	Gewicht g	Artikel-Nr. Steckglied Nr. 10/S	Gewicht g	Artikel-Nr. Innenglied Nr. 4/B	Gewicht g
Werksnorm ¹⁾	-	-	-	-	-	-	100 002 00	0,4	-	-
03	100 303 00	0,4	-	-	-	0,8	-	-	100 301 00	0,5
04	100 603 00*	0,6	-	-	100 605 00	1,4	-	-	100 601 00	0,8
05 B-1	100 803 00*	2	-	-	100 805 00	2	-	-	100 801 00	1,4
06 B-1	101 003 00*	4	101 004 00	4	101 005 00	9	-	-	101 001 00	4
081	102 003 00*	4	102 004 00	4	102 005 00	8	-	-	102 001 00	4
083	103 003 00*	5	103 004 00	6	103 005 00	11	-	-	103 001 00	5
Werksnorm ²⁾	103 403 00	6	103 404 00	8	103 405 00	14	-	-	103 401 00	6
08 B-1	105 003 00*	9	105 004 00	9	105 005 00	18	-	-	105 001 00	9
10 B-1	106 003 00*	13	106 004 00	15	106 005 00	31	106 002 00	12	106 001 00	16
12 B-1	107 003 00*	21	107 004 00	24	107 005 00	48	-	-	107 001 00	25
16 B-1	108 003 00	66	108 004 00	80	108 005 00	140	108 002 00	64	108 001 00	79
20 B-1	109 003 00	115	109 004 00	145	109 005 00	279	109 002 00	108	109 001 00	129
24 B-1	-	-	110 004 00	293	-	-	110 002 00	286	110 001 00	268

* Lieferung in Verpackungseinheiten à 5 Stück.

¹⁾ Teilung 4 mm für Kette 100 000 00.

²⁾ Teilung 12,7 mm für Kette 103 400 00.

³⁾ Bei Kröpfung reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.