


Hviezdicové rukou doťahovateľné matice DIN 6336 GG

Materiál: Šedá liatina.

Verzia C = so slepou dierou d_3^{H7} .


Verzia E = so závitovou slepou dierou d_2 .

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 661 132 00, rukoväťe DIN 6336 GG, Verzia C 32 mm



Produkt č. Verzia C	Produkt č. Verzia E	d_1 mm	d_2 mm	d_3^{H7} mm	d_4 mm	h_1 mm	h_3 mm	t_1 mm	Hmotnosť	
									Verzia C g	Verzia E g
661 132 00	661 232 00	32	M6	6	12	20	10	12	47	49
661 140 00	661 240 00	40	M8	8	14	25	13	15	70	70
661 150 00	661 250 00	50	M10	10	18	32	17	18	145	148
661 163 00	661 263 00	63	M12	12	20	40	21	22	246	254
661 180 00	661 280 00	80	M16	16	25	50	25	28	542	542

Hviezdicové rukou doťah. matice podľa DIN 6336 Pr



Materiál: Plast PF31, čierny, lesklý.


Verzia K = so závitovým púzdom vyrobeným z pozink. ocele

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 661 520 00, rukovät DIN 6336 Pr, Verzia K 20 mm

Produkt č. Verzia K	d_1 mm	d_5 mm	d_8 mm	h_3 mm	h_4 mm	t_6 min mm	Hmot. g
661 520 00*	20	M4*	10	7	13	6,5	3
661 525 00	25	M5	12	8	16	9,5	7
661 532 00	32	M6	14	9	20	12	11
661 540 00	40	M8	18	13	26	14	26
661 550 00	50	M10	22	17	33	18	44
661 563 00	63	M10	25	21	42	18	83
661 564 00	63	M12	25	21	42	22	83
661 580 00	80	M12	35	22	50	22	158

*So závitovým púzdom vyrobeným z mosadze.

Hviezdicové rukou doťah. matice podľa DIN 6336 AL



Materiál: GKAlSi7Cu3, vyleštený.

Verzia E = so slepou dierou so závitom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 661 740 00, rukovät DIN 6336 EL, Verzia E 40 mm

Produkt č. Verzia E	d_1 mm	d_2 mm	h_1 mm	h_3 mm	d_4 mm	Hmotnosť g
661 740 00	40	M8	26	13	14	35
661 750 00	50	M10	34	17	18	65
661 763 00	63	M12	42	21	20	100
661 780 00	80	M16	52	25	25	220

Hviezdicové rukou doťahovacie matice 5335 nerezová ocel'


Materiál: Nerezová ocel' 1.4305 (AISI 303), matný povrch.

Verzia C = so slepou dierou d_3^{H7} .

Verzia E = so slepou dierou so závitom d_2 .

Obzvlášť vhodné pre potravinársky priemysel, s hladkými a uzatvorenými plochami.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 661 993 21, rukovät z nerezovej ocele, liata, 40 mm



Produkt č. Verzia C	Produkt č. Verzia E	d_1 mm	Závit d_2 mm	Diera d_3 mm	d_4 mm	h_1 mm	h_2 mm	$t_{2min.}(C)$ mm	$t_{1min.}(E)$ mm	Hmotnosť g
-	661 993 30	40	M6	-	18	30,5	15	-	12	150
661 993 21	661 993 31	40	M8	8	18	30,5	15	15	12	125
-	661 993 32	50	M8	-	21	34,0	17	-	15	240
661 993 23	661 993 33	50	M10	10	21	34,0	17	18	15	208
-	661 993 34	60	M10	-	25	39,0	18	-	18	370
661 993 25	661 993 35	60	M12	12	25	39,0	18	22	22	365