

Pneufit C šróbenia

Ø A = zodpovedajúci vonkajší priemer trubky. B = Závit (G pre valcový, R pre kuželový).
Nákresy s kompletnými rozmermi môžete nájsť na internetovej stránke www.maedler.sk

Priame prechodky

Produkt č.	Ø A mm
866 104 00	4
866 106 00	6
866 108 00	8



Otočné kolená s kuželovým závitom

Produkt č.	Ø A mm	B
866 404 18	4	R1/8
866 404 14	4	R1/4
866 406 18	6	R1/8
866 406 14	6	R1/4
866 408 18	8	R1/8
866 408 14	8	R1/4



Priame prechodky s kuželovým závitom

Produkt č.	Ø A mm	B
866 204 18	4	R1/8
866 204 14	4	R1/4
866 206 18	6	R1/8
866 206 14	6	R1/4
866 208 18	8	R1/8
866 208 14	8	R1/4



Otočné kolená s valcovým závitom

Produkt č.	Ø A mm	B
866 504 18	4	G1/8
866 504 14	4	G1/4
866 506 18	6	G1/8
866 506 14	6	G1/4
866 508 18	8	G1/8
866 508 14	8	G1/4



Priame prechodky s valcovým závitom

Produkt č.	Ø A mm	B
866 304 18	4	G1/8
866 304 14	4	G1/4
866 306 18	6	G1/8
866 306 14	6	G1/4
866 308 18	8	G1/8
866 308 14	8	G1/4



Otočné T-šróbenia s valcovým závitom

Produkt č.	Ø A mm	B
866 604 18	4	G1/8
866 604 14	4	G1/4
866 606 18	6	G1/8
866 606 14	6	G1/4
866 608 18	8	G1/8
866 608 14	8	G1/4



Koleno

Produkt č.	Ø A mm
866 124 00	4
866 126 00	6
866 128 00	8



Pneufit C rýchlospojky

- Teleso vyrobené najmä z plastu.
- Lacné
- Moderný dizajn.
- Časté použitie.
- Prevádzkový tlak: max. 10 bar.
- Vacuum: max. -1 bar.