

T-Zahnriemen

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien.
Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Metrisch



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 164 601 00, PU-Zahnriemen, Profil T 10,
Riemenbreite 16 mm, Länge 260 mm

Profil T 10, Zahnteilung 10 mm


Artikel-Nr. Breite 16 mm	Artikel-Nr. Breite 25 mm	Artikel-Nr. Breite 32 mm	Artikel-Nr. Breite 40 mm	Artikel-Nr. Breite 50 mm	Länge* mm	Zähne- zahl
164 601 00	164 701 00	164 801 00	-	-	260	26
164 602 00	164 702 00	164 802 00	164 855 02	164 862 00	370	37
164 603 00	164 703 00	164 803 00	-	164 863 00	400	40
164 604 00	164 704 00	164 804 00	164 855 04	164 864 00	410	41
164 605 00	164 705 00	164 805 00	-	164 865 00	440	44
164 606 00	164 706 00	164 806 00	164 855 06	164 866 00	450	45
164 607 00	164 707 00	164 807 00	164 855 07	164 867 00	500	50
164 608 00	164 708 00	164 808 00	164 855 08	164 868 00	530	53
164 609 00	164 709 00	164 809 00	164 855 09	164 869 00	560	56
164 610 00	164 710 00	164 810 00	164 855 10	164 870 00	610	61
164 611 00	164 711 00	164 811 00	164 855 11	164 871 00	630	63
164 612 00	164 712 00	164 812 00	164 855 12	164 872 00	660	66
164 613 00	164 713 00	164 813 00	-	164 873 00	690	69
164 614 00	164 714 00	164 814 00	164 855 14	164 874 00	700	70
164 615 00	164 715 00	164 815 00	164 855 15	164 875 00	720	72
164 616 00	164 716 00	164 816 00	164 855 16	164 876 00	750	75
164 617 00	164 717 00	164 817 00	164 855 17	164 877 00	780	78
164 618 00	164 718 00	164 818 00	164 855 18	164 878 00	810	81
164 619 00	164 719 00	164 819 00	164 855 19	164 879 00	840	84
164 620 00	164 720 00	164 820 00	164 855 20	164 880 00	880	88
164 621 00	164 721 00	164 821 00	-	164 881 00	890	89
164 622 00	164 722 00	164 822 00	164 855 22	164 882 00	900	90
164 623 00	164 723 00	164 823 00	164 855 23	164 883 00	920	92
164 624 00	164 724 00	164 824 00	164 855 24	164 884 00	960	96
164 625 00	164 725 00	164 825 00	-	-	970	97
164 626 00	164 726 00	164 826 00	164 855 26	164 886 00	980	98
164 627 00	164 727 00	164 827 00	164 855 27	164 887 00	1010	101
164 628 00	164 728 00	164 828 00	164 855 28	164 888 00	1080	108
164 629 00	164 729 00	164 829 00	164 855 29	164 889 00	1110	111
164 630 00	164 730 00	164 830 00	-	164 890 00	1140	114
164 631 00	164 731 00	164 831 00	164 855 31	164 891 00	1150	115
164 632 00	164 732 00	164 832 00	164 855 32	164 892 00	1210	121
164 633 00	164 733 00	164 833 00	164 855 33	164 893 00	1240	124
164 634 00	164 734 00	164 834 00	164 855 34	164 894 00	1250	125
164 635 00	164 735 00	164 835 00	164 855 35	164 895 00	1300	130
164 636 00	164 736 00	164 836 00	164 855 36	164 896 00	1320	132
164 637 00	164 737 00	164 837 00	164 855 37	164 897 00	1350	135
164 638 00	164 738 00	164 838 00	164 855 38	164 898 00	1390	139
164 639 00	164 739 00	164 839 00	164 855 39	164 979 00	1400	140
164 640 00	164 740 00	164 840 00	164 855 40	164 980 00	1420	142
164 641 00	164 741 00	164 841 00	164 855 41	164 981 00	1440	144
164 642 00	164 742 00	164 842 00	164 855 42	164 982 00	1450	145
164 643 00	164 743 00	164 843 00	164 855 43	164 983 00	1460	146
164 644 00	164 744 00	164 844 00	164 855 44	164 984 00	1500	150
164 645 00	164 745 00	164 845 00	164 855 45	164 985 00	1560	156
164 646 00	164 746 00	164 846 00	164 855 46	164 986 00	1610	161
164 647 00	164 747 00	164 847 00	164 855 47	164 987 00	1750	175
164 648 00	164 748 00	164 848 00	164 855 48	164 988 00	1780	178
164 649 00	164 749 00	164 849 00	164 855 49	164 989 00	1880	188
164 650 00	164 750 00	164 850 00	164 855 50	164 990 00	1960	196
164 651 00	164 751 00	164 851 00	164 855 51	164 991 00	2250	225
164 600 00	164 700 00	164 800 00	164 855 00	164 860 00	Meterware**	

Endlos verschweißte Ausführung aus TPU-Meterware in beliebiger Sonderlänge auf Anfrage lieferbar.

Meterware und Klemmplatten siehe Seite 171.

Leistungswerte auf www.maedler.de

Zulässige Riemenzugkräfte siehe Seite 130.



Zahnriemenschweißen im
24-Stunden-Service

* Wirklänge.

** Meterware aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), mit Stahlzugstrang.