


Augenschrauben ähnlich DIN 444, Stahl brüniert und Edelstahl rostfrei

Werkstoff: Stahl 5.8 brüniert.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305.

Präzise gefertigt, Gewinde gerollt.

Entgegen dem Normblatt hat die brünierte Stahlausführung eine höhere Festigkeit (5.8 statt 4.6 / 5.6) und die Gewindelänge l_2 ist größer. Die maßgleiche Edelstahl-Ausführung ist in der DIN nicht enthalten.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 654 406 00, Augenschraube DIN 444, M6

Artikel-Nr. Stahl 5.8	Artikel-Nr. rostfrei	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2^{H7} mm	d_3 mm	$s^{0.2}$ mm	Gewicht g
654 404 00	654 994 04	M5	50	32	5	12	6	9
654 405 00	654 994 05	M5	75	32	5	12	6	13
654 406 00	654 994 06	M6	50	32	6	14	7	14
654 407 00	654 994 07	M6	75	32	6	14	7	20
654 410 00	654 994 10	M8	50	32	8	18	9	26
654 411 00	654 994 11	M8	75	32	8	18	9	36
654 414 00	654 994 14	M10	50	40	10	20	12	38
654 415 00	654 994 15	M10	75	40	10	20	12	52
654 416 00	654 994 16	M10	100	40	10	20	12	68
654 418 00	654 994 18	M12	75	40	12	25	14	80
654 420 00	654 994 20	M12	100	40	12	25	14	98
654 421 00	654 994 21	M12	130	40	12	25	14	120
654 424 00	654 994 24	M16	75	50	16	32	17	146
654 425 00	654 994 25	M16	100	50	16	32	17	183
654 426 00	654 994 26	M16	130	50	16	32	17	220
654 428 00	654 994 28	M20	100	63	18	40	22	305
654 429 00	654 994 29	M20	130	63	18	40	22	366
654 430 00	654 994 30	M20	160	63	18	40	22	438