


Typ TS40-19

Kraft- Wegkennlinie, statisch

Eges: 23,3 Nm, Eabs: 5,8 Nm, Wirkungsgrad: 25%



Typ TS40-19

Kraft- Wegkennlinie, dynamisch

Eges: 33,9 Nm, Eabs: 14,6 Nm, Wirkungsgrad: 43%

