


Typ TA28-12

Kraft-Wegkennlinie, statisch

Eges: 14,9 Nm, Eabs: 5,9 Nm, Wirkungsgrad: 40%



Typ TA28-12

Kraft-Wegkennlinie, dynamisch

Eges: 29,2 Nm, Eabs: 18,4 Nm, Wirkungsgrad: 60%

