


Drehbare Ballengriffe DIN 98 St

Werkstoff: Stahl verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.



Innensechskant SW


Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 663 116 00, Ballengriff DIN 98 St, Ausf. E 16 mm

Artikel-Nr. Ausf. E	d ₁ mm	d ₃ mm	d ₄ ^{H13} mm	d ₆ mm	l ₁ ² mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	SW mm	Gewicht g
663 116 00	16	M6	10	14	49	11	5,5	5	3	55
663 120 00	20	M8	13	18	61	13	6	6	4	104
663 125 00	25	M10	16	21	75	14	8	6,5	5	187
663 132 00	32	M12	20	26	95	21	10,5	8	6	387
663 136 00	36	M16	22	29	106	26	11	9	8	541

Drehbare Ballengriffe DIN 98 Pr

Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt.
Achsteil Stahl, verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.



Innensechskant SW


Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 663 216 00, Ballengriff DIN 98 Pr, Ausf. E 16 mm

Artikel-Nr. Ausf. E	d ₁ mm	d ₃ mm	d ₄ ^{H13} mm	d ₆ mm	l ₁ ca. mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	SW mm	Gewicht g
663 216 00	16	M6	10	14	49	11	5,5	5	3	21
663 220 00	20	M8	13	18	61	13	6	6	4	45
663 225 00	25	M10	16	21	75	14	8	6,5	5	71
663 232 00	32	M12	20	26	95	21	10,5	8	6	144

Drehbare Ballengriffe DIN 98 AL

Werkstoff: Aluminium poliert.
Achsteil Stahl, verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.



Innensechskant SW

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 663 316 00, Ballengriff DIN 98 AL, Ausf. E 16 mm

Artikel-Nr. Ausf. E	d ₁ mm	d ₃ mm	d ₄ ^{H13} mm	d ₆ mm	l ₁ ca. mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	SW mm	Gewicht g
663 316 00	16	M6	10	14	49	11	5,5	5	3	20
663 320 00	20	M8	13	18	61	13	6	6	4	35
663 325 00	25	M10	16	21	75	14	8	6,5	5	85
663 332 00	32	M12	20	26	95	21	10,5	8	6	150
663 336 00	36	M16	22	29	106	26	11	9	8	210