



## AT Remenice, rozostup 10 mm, vyrobené z hliníka



Materiál: Hliník podľa EN AW2017A. Bočnice z pozinkovanej ocele.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 168 215 00, Remenica, Rozostup AT 10, 15 zubov, Šírka rozvodového remeňa 16 mm

### Profil AT 10, Šírka rozvodového remeňa 16 mm

Produkt č. Šírka remeňa 16 mm	Typ	Počet zubov	Typ	Vonkajší Ø		d mm	ND mm	b mm	L mm	Ø otvoru B mm	Hmotnosť g
				Remenica mm	Bočnica mm						
168 215 00	31 AT10/15-2	15	1F	45,93	51	47,75	32	21	31	8	116
168 216 00	31 AT10/16-2	16	1F	49,11	54	50,93	35	21	31	8	134
168 217 00	31 AT10/17-2	17	1F	52,29	57	54,11	40	21	31	8	154
168 218 00	31 AT10/18-2	18	1F	55,48	60	57,30	40	21	31	8	167
168 219 00	31 AT10/19-2	19	1F	58,66	66	60,48	44	21	31	8	184
168 220 00	31 AT10/20-2	20	1F	61,84	66	63,66	46	21	31	8	208
168 222 00	31 AT10/22-2	22	1F	68,21	75	70,03	52	21	31	8	253
168 224 00	31 AT10/24-2	24	1F	74,57	83	76,39	58	21	31	8	288
168 225 00	31 AT10/25-2	25	1F	77,76	83	79,58	60	21	31	8	310
168 226 00	31 AT10/26-2	26	1F	80,94	87	82,76	60	21	31	8	357
168 227 00	31 AT10/27-2	27	1F	84,12	91	85,94	60	21	31	8	364
168 228 00	31 AT10/28-2	28	1F	87,31	93	89,13	60	21	31	8	401
168 230 00	31 AT10/30-2	30	1F	93,67	97	95,49	60	21	31	8	441
168 232 00	31 AT10/32-2	32	1F	100,04	106	101,86	65	21	31	10	493
168 236 00	31 AT10/36-2	36	1F	112,77	119	114,59	70	21	31	10	623
168 240 00	31 AT10/40-2	40	1F	125,50	131	127,32	80	21	31	10	767
168 244 00	31 AT10/44-0	44	2	138,24	-	140,06	88	21	31	10	993
168 248 00	31 AT10/48-0	48	2	150,97	-	152,79	95	21	31	16	1090
168 260 00	31 AT10/60-0	60	2	189,17	-	190,99	110	21	31	16	1701
168 272 00	31 AT10/72-0	72	2	227,36	-	229,18	140	21	31	16	2740
168 284 00	31 AT10/84-0	84	2	265,56	-	267,38	160	21	31	18	3400
168 296 00	31 AT10/96-0	96	2	303,76	-	305,58	180	21	31	18	4820

### Profil AT 10, Šírka rozvodového remeňa 25 mm

Produkt č. Šírka remeňa 25 mm	Typ	Počet zubov	Typ	Vonkajší Ø		d mm	ND mm	b mm	L mm	Ø otvoru B mm	Hmotnosť g
				Remenica mm	Bočnica mm						
168 315 00	40 AT10/15-2	15	1F	45,93	51	47,75	32	30	40	8	152
168 316 00	40 AT10/16-2	16	1F	49,11	54	50,93	35	30	40	8	176
168 317 00	40 AT10/17-2	17	1F	52,29	57	54,11	40	30	40	8	200
168 318 00	40 AT10/18-2	18	1F	55,48	60	57,30	40	30	40	8	224
168 319 00	40 AT10/19-2	19	1F	58,66	66	60,48	44	30	40	8	247
168 320 00	40 AT10/20-2	20	1F	61,84	66	63,66	46	30	40	8	276
168 322 00	40 AT10/22-2	22	1F	68,21	75	70,03	52	30	40	8	337
168 324 00	40 AT10/24-2	24	1F	74,57	83	76,39	58	30	40	8	392
168 325 00	40 AT10/25-2	25	1F	77,76	83	79,58	60	30	40	8	422
168 326 00	40 AT10/26-2	26	1F	80,94	87	82,76	60	30	40	8	477
168 327 00	40 AT10/27-2	27	1F	84,12	91	85,94	60	30	40	8	536
168 328 00	40 AT10/28-2	28	1F	87,31	93	89,13	60	30	40	8	540
168 330 00	40 AT10/30-2	30	1F	93,65	97	95,49	60	30	40	8	640
168 332 00	40 AT10/32-2	32	1F	100,04	106	101,86	65	30	40	10	693
168 336 00	40 AT10/36-2	36	1F	112,77	119	114,59	70	30	40	10	873
168 340 00	40 AT10/40-2	40	1F	125,50	131	127,32	80	30	40	10	1067
168 344 00	40 AT10/44-0	44	2	138,24	-	140,06	88	30	40	10	1350
168 348 00	40 AT10/48-0	48	2	150,97	-	152,79	95	30	40	16	1516
168 360 00	40 AT10/60-0	60	2	189,17	-	190,99	110	30	40	16	2339
168 372 00	40 AT10/72-0	72	2	227,36	-	229,18	140	30	40	16	3693
168 384 00	40 AT10/84-0	84	2	265,56	-	267,38	160	30	40	18	5040
168 396 00	40 AT10/96-0	96	2	303,76	-	305,58	180	30	40	18	6580