


## HTD Remenice, Profil 5M



**Materiál:** Remenice s počtom zubov do 40 sú vyrobené z fosfátovanej ocele, od počtu zubov 44 z hliníka podľa EN AW2017A.

**Informácie potrebné na objednanie:** napr.: Produkt č. 172 412 00, Remenice, Rozostup 5 mm, 12 zubov, Šírka rozvodového remeňa 25 mm

### Profil 5M, Šírka rozvodového remeňa 25 mm

Produkt č. 25mm	Počet zubov	Typ	Ø-Vonkajší		d mm	ND mm	b mm	L mm	Ø otvoru B mm	Zákazkový otvor B max. mm	Hmotnosť g
			Remenica mm	Bočnica mm							
172 412 00	12	1F	17,96	23	19,10	12,5	30,5	36	6	8	50
172 414 00	14	1F	21,14	25	22,28	13,5	30,5	36	6	9	80
172 415 00	15	1F	22,73	28	23,87	16	30,5	36	6	10	90
172 416 00	16	1F	24,32	28	25,46	16,5	30,5	36	6	11	110
172 418 00	18	1F	27,51	32	28,65	20	30,5	36	6	13	130
172 420 00	20	1F	30,69	36	31,83	23	30,5	36	6	14	170
172 421 00	21	1F	32,28	38	33,42	24	30,5	38	6	14	200
172 422 00	22	1F	33,87	38	35,01	25,5	30,5	38	6	15	220
172 424 00	24	1F	37,06	42	38,20	27	30,5	38	6	16	260
172 426 00	26	1F	40,24	44	41,38	30	30,5	38	6	18	320
172 428 00	28	1F	43,42	48	44,56	30,5	30,5	38	6	18	370
172 430 00	30	1F	46,60	51	47,75	35	30,5	38	6	21	440
172 432 00	32	1F	49,79	54	50,93	38	30,5	38	8	23	480
172 436 00	36	1F	56,16	60	57,30	38	30,5	38	8	23	590
172 440 00	40	1F	62,52	71	63,66	38	30,5	38	8	23	750
172 444 00	44	2	68,89	-	70,03	38	30,5	40	8	23	310
172 448 00	48	2	75,25	-	76,39	38	30,5	40	8	23	370
172 460 00	60	2	94,35	-	95,49	50	30,5	40	8	30	600
172 472 00	72	2	113,45	-	114,59	50	30,5	40	8	30	850