


Rozvodové remene - zvárané a upravené produkty podľa priani zákazníka


Špeciálne dĺžky rozvodových remeňov:

- Polyuretánové (PU) remene môžu byť privarené na remene s požadovaným počtom zubov, začínajúc rozstupom 2,5mm a šírkou 6mm. Minimálna dĺžka je 420mm, závisí od profilu remeňa a od jeho šírky.
- Zváranie je vykonané priamo v sklade remeňov **MÄDLER®**. Za normálnych podmienok sú zvárané remene odoslané zákazníkovi v Nemecku do 24 hodín od obdržaní objednávky.
- Od jednorazových kusov po veľké série vo veľmi krátkom čase.




Rezanie a zváranie rozvodových remeňov:

- Konce sa vyrazia do tvaru prstov.
- Zváranie sa vykonáva pri veľmi vysokej teplote. Vďaka tomu sa rozpustí plast a vytvára sa homogénna štruktúra.
- Po schladení je remeň pripravený na použitie a môže byť okamžite poslaný.
- Kordy nie sú zvárané, takže pevnosť v ťahu takto zváraného remeňa je cca 50% nekonečného extrudovaného remeňa.
- Alternatívne môžu byť aj remene v špeciálnych dĺžkach nekonečne extrudované. Musia byť zvážené minimálne dĺžky a minimálne objednané množstvá. Cena a dodacia lehota na žiadosť.



Výpočet ceny na internete:

- Na www.maedler.sk v sekcii Remeňové pohony.
- Rýchly prehľad profilov, širok a minimálnych dĺžok zvariteľných remeňov.
- Po zvolení remeňa vidíte číslo diela, text k výrobku a ceny pre rôzne množstvá.


MÄDLER®
GEGRÜNDET 1882

Preisberechnungstool für verschweißte PU-Zahnriemen

Profil:

Länge: Zähnezahl: 3750 mm
oder
mm:

Artikelnummer:

Artikeltext:

Stückpreis:	1 - 4 Stück:	61,22 €
	5 - 9 Stück:	51,01 €
	ab 10 Stück:	40,81 €

Iné špeciálne remene (na žiadosť):

- V-remene a rozvodové remene s vrstvou tkaniny.
- Rozvodové remene s ozubením vo V-tvare.
- Samoriadené rozvodové remene so stredovým vedením.
- Dopravné pásy s textúrou alebo zváranými výstupkami na zadnej strane.
- Kruhové remene a ploché remene.

