

## Rozvodové remene Profil T a AT

**Materiál:** Polyuretán (PU) s ocelovým spevňovacím prvkom.  
Rozvodové remene v metrických rozmeroch. Klasický tvar s trapézovými zubami.

**Typ T:** Štandardný typ pre normálne sady vo veľkostiach T 2.5, T 5 a T 10 v rôznych šírkach.

**Typ AT:** Zosilnený typ na prenos väčších krútiacich momentov vo veľkostiach AT 5 a AT 10 v rôznych šírkach. Kvôli ich nižšej flexibilitě vyžadujú AT rozvodové remene väčší priemer remenicace ako T remene.

**Vezmite prosím na vedomie:** T remene sa dajú použiť iba s T remenicami.

AT rozvodové remene sa dajú použiť iba s AT remenicami.

**Špeciálna dĺžka:** remene vyrobené z PU môžu byť zvarané z metrového materiálu. Na dosiahnutie tohto sú konce remeňov zarezané vo V-tvare alebo tvare prstov dlane v závislosti od šírky remeňa. Potom je materiál PU privarený teplom. Ocelový spevňovací prvok nie je zvarovaný. Vysoká trvanlivosť je dosiahnutá priamym veľkým prekrytím zvaracieho bodu. Pozor - toto spojenie vytvorí remeň s 50% nižšou hodnotou prenášanej sily.

## T- rozvodové remene Profil T 2.5

**Materiál:** Polyuretán (PU) s ocelovým spevňovacím prvkom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 160 601 00, PU-remeň, Profil T 2.5, šírka 6 mm, 48 zubov

### Profil T 2.5, Rozostup 2.5 mm


Produkt č. Šírka 6mm	Produkt č. Šírka 10mm	Skutočná dĺžka mm	Počet zubov
160 601 00	160 701 00	120	48
160 602 00	160 702 00	145	58
160 603 00	160 703 00	160	64
160 604 00	160 704 00	177,5	71
160 605 00	160 705 00	200	80
160 606 00	160 706 00	230	92
160 607 00	160 707 00	245	98
160 608 00	160 708 00	265	106
160 609 00	160 709 00	285	114
160 610 00	160 710 00	305	122
160 611 00	160 711 00	317,5	127
160 612 00	160 712 00	330	132
160 613 00	160 713 00	380	152
160 614 00	160 714 00	420	168
160 615 00	160 715 00	480	192
160 617 00	160 717 00	500	200
160 618 00	160 718 00	600	240
160 619 00	160 719 00	620	248
160 620 00	160 720 00	650	260
160 621 00	160 721 00	780	312
160 622 00	160 722 00	915	366
160 623 00	160 723 00	950	380
160 600 00	160 700 00	Rozličná dĺžka	-

Remene predávané v metráži na strane 172.

Údaje o výkone na [www.maedler.sk](http://www.maedler.sk)

Prípustné ťahové sily na remene strana 130.

Metrický



Rozvodové remene  
zvarané do 24h