

Čelné ozubené kolesá vyrobené z mosadze a ocele s jednostranným nábojom, špirálové ozubenie


Materiál: Modul 0,3/0,5: mosadz Ms58 (2.0401).
 Modul 1,0: ocel 11SMnPb30+SH (1.0718).

20° špirálové ozubenie. Uhol profilu 20°. Frézované zuby.

Tieto čelné ozubené kolesá sú určené na použitie v kombinácii s ozubenými hrebenmi na strane 259. Ak sa toto čelné ozubené koleso používa na pohon párového zariadenia, toto párové zariadenie musí mať rovnaký uhol stúpania ale opačný smer zubov (ľavostranný).

Informácie potrebné na objednanie: napr.:

Produkt č. 269 012 00, Čelné koleso, špirálové ozubenie, Modul 0.3, 12 pravostranných zubov



Fotky: pravostranne

Modul 0.3 vyrobené z Ms58 (2.0401) Šírka zubov b = 5 mm

Produkt č. Pravostranný	Počet zubov	b mm	d _a mm	d mm	NL mm	ND mm	BH7 mm	pren. MT* Ncm	Hmot. g
269 012 00	12	5	4,4	3,83	4	3	2,0	0,7	0,5
269 015 00	15	5	5,4	4,79	4	4	2,5	1,0	0,7
269 018 00	18	5	6,4	5,75	4	5	3	1,6	1,2
269 020 00	20	5	7,0	6,39	4	6	3,5	2,0	1,4
269 024 00	24	5	8,3	7,66	4	7	4,5	3,0	1,9
269 030 00	30	5	10,2	9,58	5	9	5	5,0	4,0

Modul 0.5 vyrobené z Ms58 (2.0401) Šírka zubov b = 10 mm


Produkt č. Pravostranný	Počet zubov	b mm	d _a mm	d mm	NL mm	ND mm	BH7 mm	pren. MT* Ncm	Hmot. g
269 218 00	18	10	10,6	9,58	6	8	4	9,6	6,7
269 222 00	22	10	12,7	11,71	6	10	6	15,0	9,6
269 225 00	25	10	14,3	13,30	6	12	6	20,5	17,6
269 230 00	30	10	17,0	15,96	6	14	8	31,0	24,3
269 234 00	34	10	19,1	18,09	6	16	8	42,0	27,0
269 240 00	40	10	22,3	21,28	8	18	8	60,0	38,0

Modul 1 vyrobené z ocele 11SMnPb30+SH Šírka zubov b = 10 mm

Produkt č. Pravostranný	Produkt č. Ľavostranný	Počet zubov	b mm	d _a mm	d mm	NL mm	ND mm	BH7 mm	pren. MT* Ncm	Hmot. g
214 210 00	214 310 00	10	10	12,6	10,64	6	8	4	11	7,3
214 215 00	214 315 00	15	10	18,0	15,96	6	12	5	26	17,9
214 218 00	214 318 00	18	10	21,2	19,16	6	12	5	39	24,4
214 220 00	214 320 00	20	10	23,3	21,28	6	15	5	50	32,5
214 224 00	214 324 00	24	10	27,5	25,54	6	15	5	78	44,4
214 225 00	214 325 00	25	10	28,6	26,60	6	15	5	85	47,8
214 230 00	214 330 00	30	10	33,9	31,93	6	15	5	131	66,9
214 236 00	214 336 00	36	10	40,3	38,31	6	18	6	201	96,9
214 240 00	214 340 00	40	10	44,6	42,57	6	18	6	258	118,3
214 250 00	214 350 00	50	10	55,2	53,21	8	18	6	436	184,4

* Základ výpočtu na strane 197.

**Ozubené hrebene so
šikmým ozubením
strana 259**



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.