


Presné ozubené hrebene vyrobené z ocele 16MnCr5, povrch zubov indukčne kalený, brúsené zuby

Kvalita zubov 7h25.
Uhol profilu 20°.
Povrch zubov indukčne kalený,
HRC 58±2.
Celkovo brúsené, vrátane zubov.


Od modulu 1.5 rezané pre súvislé pripojenie. Presnosť uhla 0.02 mm,
Rovnoběžnosť na 500 mm = 0.03 mm,
na 1000 mm = 0.05 mm,
Tolerancia h_0
na 500 mm = 0.03 mm,
na 1000 mm = 0.05 mm.
Šírka je obrobená s toleranciou 0.05.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 224 683 00, Ozubený hrebeň, Ocel 16MnCr5, Modul 1.0, 500 mm dlhý, zuby brúsené.

	Produkt č.	Šírka zubov b mm	Celková výška $h_a^{-0.1}$ mm	Výška na os h_0 mm	Nom. dĺžka L mm	Efekt. dĺžka mm	Hmot. kg
Modul 1.0	224 683 00	15	15	14	500	500,0 ⁺¹	0,81
Modul 1.5	228 683 00	15	15	13,5	500	499,1 ^{±0,3}	0,78
	228 685 00	15	15	13,5	1000	998,4 ^{±0,3}	1,56
Modul 2.0	241 683 00	20	20	18	500	502,1 ^{±0,3}	1,40
	241 685 00	20	20	18	1000	998,5 ^{±0,3}	2,53
Modul 3.0	243 683 00	25	25	22	500	498,9 ^{±0,3}	2,12
	243 685 00	25	25	22	1000	998,4 ^{±0,3}	4,22

*Vyhovujúce pre
presné čelné ozu-
bené kolesá
strana 245*



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.