

Šnekové kolesá vyrobené z bronzu (G-CuSn12), s dutými (globoidnými) zubami, dvojjávitové, pravé

Šnekové kolesá s dvoma závitmi môžu byť spárované s dvojjávitovými šnekmi na strane 337. Ak sa modul (a počet závitov) zhoduje, môžu byť realizované rôzne pomery v rôznych osových vzdialenostiach.


S jednostranným nábojom po modulu 1.
S dvojjávitovým nábojom od modulu 1.5.

Uhol profilu 20°.

Účinnosť: Modul 0.5: cca 0.69.
Modul 0.75: cca 0.73.
Modul 1: cca 0.69.
Modul 1.5: cca 0.49/0.65.
Modul 2: cca 0.66.

Samosvornosť: Modul 0.5 a 0.75 obmedzená.
Ostatné verzie bez samosvornosti.


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 300 207 00, šnekové koleso, bronz, Modul 0.5, 20 zubov, dvojjávitové, pravé



	Produkt č.	Počet zubov	Prevod. pomer	d ₀ mm	d _a mm	ND mm	NL mm	b mm	L mm	C* mm	a mm	BH7 mm	pren. MT** Nm	Hmot. g
Modul 0.5	300 207 00	20	10,0 : 1	10,0	11,2	8	5	3	8	-	8,5	3	0,06	3
	300 210 00	25	12,5 : 1	12,5	13,7	10	5	3	8	-	9,75	4	0,10	6
	300 220 00	50	25 : 1	25	26,2	10	5	3	8	-	16	4	0,75	16
	300 230 00	75	37,5 : 1	37,5	38,7	15	5	3	8	-	22,25	4	1,13	36
Modul 0.75	300 507 00	20	10 : 1	15	16,7	10	6	3	9	-	11,75	4	0,14	8
	300 510 00	25	12,5 : 1	18,75	20,4	12	6	3	9	-	13,62	4	0,25	13
	300 520 00	50	25 : 1	37,5	39,2	12	6	3	9	-	23	4	2,00	35
	300 530 00	75	37,5 : 1	56,25	57,9	15	6	3	9	-	32,37	4	4,10	73
Modul 1.0	300 805 00	16	8 : 1	16	18,8	12	8	6,5	14,5	-	15	5	0,14	16
	300 807 00	20	10 : 1	20	22,8	16	8	6,5	14,5	-	17	5	0,24	30
	300 810 00	25	12,5 : 1	25	27,8	16	8	6,5	14,5	-	19,5	5	0,40	40
	300 815 00	35	17,5 : 1	35	37,8	16	10	6,5	16,5	-	24,5	6	1,10	70
	300 820 00	50	25 : 1	50	52,8	20	10	6,5	16,5	-	32	6	2,90	140
	300 830 00	75	37,5 : 1	75	77,8	30	10	6,5	16,5	4,5	44,5	6	10,50	200
300 832 00	100	50 : 1	100	102,8	30	12	6,5	18,5	4,5	57	6	19,40	480	
Modul 1.5	301 205 00	16	8 : 1	24	28,4	18	6/6	12	24	-	24,5	8	0,60	60
	301 206 00	18	9 : 1	27	31,7	20	8/8	12	28	-	26	8	0,70	80
	301 207 00	20	10 : 1	30	34,7	25	8/8	12	28	-	27,5	10	1,10	130
	301 213 00	30	15 : 1	45	49,7	30	8/8	12	28	-	35	10	2,80	260
	301 218 00	40	20 : 1	60	64,7	30	10/10	12	32	-	42,5	10	6,90	400
	301 220 00	50	25 : 1	75	79,7	30	10/10	12	32	10	50	10	12,10	440
301 232 00	100	50 : 1	150	154,7	45	10/10	12	32	10	87,5	12	49,00	1300	
Modul 2.0	301 505 00	16	8 : 1	32	37,6	20	8/8	14	30	-	32	8	2,40	140
	301 507 00	20	10 : 1	40	45,6	30	10/10	14	34	-	36	12	4,10	260
	301 513 00	30	15 : 1	60	65,6	40	10/10	14	34	-	46	12	11,20	600
	301 518 00	40	20 : 1	80	85,6	40	10/10	14	34	11	56	12	26,80	650
	301 520 00	50	25 : 1	100	105,6	40	10/10	14	34	11	66	12	48,90	760
	301 524 00	60	30 : 1	120	125,6	50	10/10	14	34	11	76	12	69,50	1200

* V závislosti od medzier sú šnekové kolesá dodávané s alebo bez rozmeru C!

** Základ výpočtov na strane 331.



Úpravy možné do 24h.
Zákazkové diely na vyžiadanie.