




















Nástroj na výber na webovej stránke www.maedler.sk v sekcii **MÄDLER®-Tools**

	Typ	Najmenší produkt vnútorný Ø a krútiaci m.		Najväčší produkt vnútorný Ø a krútiaci m.		Doba montáže	Samo- vycentrovanie	Materiál	Strana
	BAR	Ø 5mm	6Nm	Ø 100mm	11.790Nm	stredná	áno	Oceľ	312
	BAR QPQ	Ø 5mm	6Nm	Ø 50mm	2.150Nm	stredná	áno	Oceľ QPQ	313
	BAR 	Ø 6mm	3Nm	Ø 50mm	860Nm	stredná	áno	Nerezová oceľ	314
	COM-A	Ø 14mm	180Nm	Ø 100mm	9.560Nm	dlhá	nie	Oceľ	315
	COM-A 	Ø 14mm	95Nm	Ø 80mm	2600Nm	dlhá	nie	Nerezová oceľ	316
	COM-AS	Ø 14mm	190Nm	Ø 100mm	11.300Nm	dlhá	nie	Oceľ	317
	COM-B	Ø 6mm	12Nm	Ø 100mm	14.300Nm	dlhá	áno	Oceľ	318
	COM-B 	Ø 10mm	22Nm	Ø 50mm	910Nm	dlhá	áno	Nerezová oceľ	319
	COM-C	Ø 18mm	300Nm	Ø 100mm	9.710Nm	dlhá	áno	Oceľ	320
	COM-CB1	Ø 18mm	310Nm	Ø 100mm	13.100Nm	dlhá	áno	Oceľ	321
	COM-CB2	Ø 18mm	270Nm	Ø 100mm	9.800Nm	dlhá	áno	Oceľ	322
	COM-CB3	Ø 14mm	120Nm	Ø 50mm	1.800Nm	dlhá	áno	Oceľ	323
	COM-D	Ø 19mm	353Nm	Ø 100mm	15.000Nm	dlhá	áno	Oceľ	324
	COM-L	Ø 25mm	810Nm	Ø 100mm	27.900Nm	dlhá	áno	Oceľ	325

Typ	Najmenší produkt vnútorný Ø a krútiaci m.		Najväčší produkt vnútorný Ø a krútiaci m.		Doba montáže	Samo- vycentrovanie	Materiál	Strana
 COM-LL	Ø 25mm	900Nm	Ø 100mm	32.900Nm	dlhá	áno	Oceľ	326
 COM-LLH	Ø 42mm	3290Nm	Ø 120mm	38.400Nm	dlhá	áno	Oceľ	327
 COM-R	Ø 6mm	2Nm	Ø 120mm	6.170Nm	dlhá	nie	Oceľ	328
 E	Ø 15mm	46Nm	Ø 60mm	3.300Nm	krátka	áno	Oceľ	329
 E-N 	Ø 15mm	46Nm	Ø 50mm	1.900Nm	krátka	áno	Nerezová oceľ	329
 MSA	Ø 19mm	170Nm	Ø 50mm	1.625Nm	krátka	áno	Oceľ	330
 MSD	Ø 15mm	55Nm	Ø 50mm	1.900Nm	krátka	áno	Oceľ	331
 MSD-N 	Ø 15mm	45Nm	Ø 50mm	1.550Nm	krátka	áno	Nerezová oceľ	332
 MSM	Ø 6mm	7Nm	Ø 14mm	66Nm	krátka	áno	Oceľ	332
 MSM-N 	Ø 6mm	5Nm	Ø 14mm	48Nm	krátka	áno	Nerezová oceľ	332
 SIG 	Ø 3mm	2,5Nm	Ø 40mm	105Nm	krátka	áno	Nerezová oceľ	333
 SSG	Ø 14mm	61Nm	Ø 60mm	1.290Nm	krátka	áno	Oceľ	334
 TT 3-16	Ø 3mm	8Nm	Ø 16mm	135Nm	krátka	áno	Oceľ	335
 TT 17-35	Ø 17mm	208Nm	Ø 35mm	645Nm	krátka	áno	Oceľ	335
 ST	Ø 10mm	40Nm	Ø 75mm	6.000Nm	dlhá	nie	Oceľ	336
 ST-B	Ø 11mm	30Nm	Ø 75mm	6.000Nm	dlhá	nie	Oceľ	337
 ST-R 	Ø 10mm	32Nm	Ø 68mm	3.280Nm	dlhá	nie	Nerezová oceľ	338
 ST-K	Ø 15mm	125Nm	Ø 100mm	5.590Nm	stredná	nie	Oceľ	339
 Taper	Ø 9mm	60Nm	Ø 125mm	14.240Nm	krátka	áno	Liatina	340