


## Guličkové rolne 378, celokovové prevedenie, hladké valcové púzdro so závitovým čapom

**Materiál:** Kryt: ocel, s KTL "Anti-Oxide" povlakom.  
Gulová miska: Ocel, povrchovo kalená.  
Gulička: Ocel 100Cr6, kalená.

Vysoko výkonné prevedenie pre vysoké zaťaženie.  
Odolné voči rázom. Veľmi nízke trenie.  
Orientácia: v každom smere.  
Od veľk. 25.4 s plstenným tesnením. Bez vypust. otvorou.  
Max. rýchlosť 2m/sec.  
Teplotná škála: -30°C až +160°C.



*Iné verzie alebo ve kosti na iados.*

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 378 12, Guličková rolňa 378, veľkosť 12.7

| Produkt č. | Veľkosť<br>dw mm | Nosnosť<br>N | D<br>mm | H<br>mm | h <sub>1</sub><br>mm | L<br>mm | M<br>mm  | Hmotnosť<br>kg |
|------------|------------------|--------------|---------|---------|----------------------|---------|----------|----------------|
| Verzia 378 |                  |              |         |         |                      |         |          |                |
| 654 378 12 | 12,7             | 500          | 20      | 19,1    | 3,8                  | 16,1    | M8x1,25  | 0,04           |
| 654 378 13 | 12,7             | 500          | 20,6    | 19,1    | 3,8                  | 28,7    | M8x1,25  | 0,04           |
| 654 378 25 | 25,4             | 2250         | 44      | 48,3    | 5,6                  | 25      | M12x1,75 | 0,49           |
| 654 378 26 | 25,4             | 3850         | 50      | 51,3    | 6,4                  | 25      | M12x1,75 | 0,63           |
| 654 378 38 | 38,1             | 11000        | 60      | 73,5    | 12,7                 | 40      | M20x2,5  | 1,34           |

## Guličkové rolne 380 / 383, montáž z hora cez prírubu, bez misky

**Materiál Verzia 380:** Kryt: Ocel, pozinkovaná.  
Gulová miska: Ocel.  
Gulička: Ocel, kalená.

**Materiál Verzia 383:** Nerezová ocel.

Jednoduché prevedenie pre malé zaťaženie.  
Orientácia: Guličkou nahor alebo horizontálne. Od veľkosti 19 s plstenným tesnením a s vypust. otvorom. Veľk. 32 pri nerezí je bez plsten. tesnenia  
Max. rýchlosť 1m/sec.  
Teplotná škála: -20°C až +70°C.

*Iné verzie alebo ve kosti na iados.*

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 380 15, Guličková rolňa 380, veľkosť 15

| Produkt č. | Produkt č. | Veľkosť<br>dw mm | Nosnosť<br>N | D<br>mm | D <sub>1</sub><br>mm | H<br>mm | h <sub>1</sub><br>mm | h <sub>2</sub><br>mm | h <sub>3</sub><br>mm | h <sub>4</sub><br>mm | L <sub>k</sub><br>mm | S<br>mm | Hmotnosť<br>kg |
|------------|------------|------------------|--------------|---------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------|
| Verzia 380 | Verzia 383 |                  |              |         |                      |         |                      |                      |                      |                      |                      |         |                |
| 654 380 15 | -          | 15               | 150          | 24      | 41                   | 19,3    | 10,8                 | 5,8                  | 3,2                  | 8,5                  | 30                   | 2 x 3,4 | 0,045          |
| 654 380 19 | 654 383 19 | 19               | 250          | 29,1    | 61                   | 22      | 10,0                 | 6,8                  | 3,2                  | 12,0                 | 44,5                 | 2 x 5,1 | 0,090          |
| 654 380 23 | -          | 23               | 1200         | 33      | 45                   | 27,7    | 9,8                  | 3,6                  | 3,6                  | 17,9                 | 39                   | 3 x 3,5 | 0,096          |
| 654 380 25 | -          | 25               | 600          | 36      | 56                   | 30      | 14,6                 | 6,8                  | 3,3                  | 15,4                 | 45                   | 2 x 4,0 | 0,125          |
| 654 380 32 | 654 383 32 | 32               | 1250         | 45,5    | 73,7                 | 36,1    | 16,2                 | 8,2                  | 4,2                  | 19,9                 | 58,7                 | 2 x 5,1 | 0,269          |

## Guličkové rolne 384, montáž z hora cez prírubu, celokovové prevedenie

**Materiál:** Kryt: ocel, s KTL "Anti-Oxide" povlakom.  
Gulová miska: Ocel, povrchovo kalená.  
Gulička: Ocel 100Cr6, kalená.

Vysoko výkonné prevedenie pre vysoké zaťaženie.  
Odolné voči rázom. Veľmi nízke trenie.  
Orientácia: v každom smere.  
Od veľk. 25.4 s plstenným tesnením. S vypust. otvorom..  
Max. rýchlosť 2m/sec.  
Teplotná škála: -30°C až +160°C.

*Iné verzie alebo ve kosti na iados.*

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 384 12, Guličková rolňa 384, veľkosť 12.7

| Produkt č. | Veľkosť<br>dw mm | Nosnosť<br>N | D<br>mm | D <sub>1</sub><br>mm    | E<br>mm | H<br>mm | h <sub>1</sub><br>mm | h <sub>3</sub><br>mm | S<br>mm           | počet<br>dier | Hmotnosť<br>kg |
|------------|------------------|--------------|---------|-------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Verzia 384 |                  |              |         |                         |         |         |                      |                      |                   |               |                |
| 654 384 12 | 12,7             | 500          | 23,8    | 47,7 x 32 <sup>1)</sup> | 34,9    | 22,2    | 7,9                  | 2,0                  | 4,0 <sup>2)</sup> | 2             | 0,06           |
| 654 384 25 | 25,4             | 2250         | 44,5    | 57,2                    | 44,5    | 41,3    | 11,9                 | 4,8                  | 6,1               | 4             | 0,44           |
| 654 384 26 | 25,4             | 3850         | 50      | 76,2                    | 57,9    | 44,5    | 12,7                 | 6,4                  | 8,1               | 4             | 0,70           |
| 654 384 38 | 38,1             | 11000        | 60      | 76,2                    | 57,9    | 60      | 25,4                 | 12,7                 | 8,1               | 4             | 1,20           |

<sup>1)</sup> Eliptická prírubu s 2 dierami. <sup>2)</sup> Nie je pre zapustené hlavy skrutiek.

**Poznámky:** Kvôli nerovnosti povrchu, sa v rolni väčšinou nachádzajú iba tri guličky prenášajúce celú váhu. Z toho dôvodu by sa mala vybrať nosnosť rovná aspoň jednej tretine zaťaženia. ax. vzdialenosť guličk. rolní = dĺžka hrany objektu delené 2.5.

**MADLER**  
GEGRÜNDET 1882

437