


Lineárne ložiská KB-3-A ISO Série 3, s uhlovou kompenzáciou, uzavretý dizajn



Lineárne ložiská série 3, ISO 10285, s uhlovou kompenzáciou, prémiovej značky najvyššej kvality.

Vysoká nosnosť ložiska, spôsobená asymetrickou pozíciou radov guličiek a špeciálne tvarovaných segmentov dráhy. Tieto lineárne ložiská sa hodia do vnútra uzavretého alebo otvoreného krytu - sú nastaviteľné.

S dvojítmymi tesneniami.

Tieto ložiská sú samonastavitelné až do +/- 0,5°.

Ložiská s FW 5mm musia byť pred použitím namazané.

Všetky ostatné ložiská sú namazané pre okamžitú montáž.

Odporúčaná tolerancia hriadeľa h6, tolerancia otvoru H6.



Nerezová verzia na žiadosť.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 112 06, Lineárne ložisko KB-3-A, Vnútný Ø 12 mm

Produkt č. Uzavretý	F _w mm	D mm	C ^{-0,02} mm	C ₃ ^{-0,02} mm	Nosnosť dyn. C N	Nosnosť stat. C ₀ N	Hmotnosť g	Produkt č.	Hmotnosť
								Poistný krúžok DIN 471 strana 582	g
646 112 06	12	22	32	20,3	1220	930	20	617 422 00	1,7
646 116 06	16	26	36	22,3	1400	1060	25	617 426 00	2,1
646 120 06	20	32	45	28,3	2550	1800	55	617 432 00	3,6
646 125 06	25	40	58	40,4	3800	2320	106	617 440 00	6,3
646 130 06	30	47	68	48,4	5600	3750	120	617 447 00	7,8
646 140 06	40	62	80	56,3	9650	5700	200	617 462 00	14,4
646 150 06	50	75	100	72,3	11200	6950	440	617 475 00	21,0

Hriadeľ strana 466. Uchytenia hriadeľa na strane 475.
Presné domce na strane 481.

Lineárne ložiská KB-3-A-O ISO Série 3, s uhlovou kompenzáciou, otvorený dizajn



Lineárne ložiská série 3, ISO 10285, s uhlovou kompenzáciou, prémiovej značky najvyššej kvality

Vysoká nosnosť, spôsobená asymetrickou pozíciou radov guličiek a špeciálne tvarovaných segmentov dráhy.

S dvojítmymi tesneniami.

Tieto ložiská sú samonastavitelné až do +/- 0,5°.

Všetky ložiská sú mazané pre okamžitú montáž.

Odporúčaná tolerancia hriadeľa h6, tolerancia krytu H6.

Nerezová verzia na žiadosť.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 112 07, Lineárne ložisko KB-3-A-O, Vnútný Ø 12 mm

Produkt č. Otvorený	F _w mm	D mm	C ^{-0,02} mm	C ₃ ^{-0,02} mm	E mm	α °	Nosnosť		Hmot. g
							dyn. C N	stat. C ₀ N	
646 112 07	12	22	32	20,3	7,6	78	1080	815	12
646 116 07	16	26	36	22,3	10,4	78	1320	865	16
646 120 07	20	32	45	28,3	10,8	60	2000	1370	35
646 125 07	25	40	58	40,4	13,2	60	2900	2040	70
646 130 07	30	47	68	48,4	14,2	50	4650	3250	110
646 140 07	40	62	80	56,3	18,7	50	7800	5200	220
646 150 07	50	75	100	72,3	23,6	50	11200	6950	370

Ocelový hriadeľ s podperou na strane 467.
Presné domce na strane 481.