

## Valčkové reťaze s priamymi nástavcami DIN ISO 606 (prv DIN 8187), M1, 4 x p

**Materiál:** Špeciálna reťazová ocel.

### Vzdialenosť nástavcov 4 x p



(nástavec na každom druhom vonkajšom článku),  
buď jednostranne alebo dvojstranne.

Iné vzdialenosti nástavcov môžu byť dodané v krátkej dobe.  
Rôzne veľkosti nástavcov a špeciálne reťaze sú na vyžiadanie.  
Spájacie články (napr. č.11/E) musia byť objednané zvlášť (pozri stranu 37).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.: 101 000 33, Priame nástavce-  
valčková reťaz 06 B-1-M1, Jednostranná na vonkajšom článku, Vzdialenosť 4 x p



### M1 = Tenká verzia, 1 Montážny otvor



DIN ISO č.	Produkt č. 1-stranný 4 x p	Produkt č. 2-stranný 4 x p	Rozsteč x Vnútna šírka p x b <sub>1</sub> inch	Rozsteč p mm	Vnútna šírka b <sub>1</sub> min. mm	h <sub>5</sub> mm	G* mm	d <sub>4</sub> mm	B* mm	s min* mm	b <sub>3</sub> min. mm	Hmotnosť*	
												1-stranná kg/m	2-stranná kg/m
06 B-1**	101 000 33	101 000 34	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	9,5	13,5	3,5	8,0	1,2	8,66	0,45	0,49
08 B-1	105 000 33	105 000 34	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	13,0	17,9	4,5	9,5	1,6	11,43	0,75	0,81
10 B-1	106 000 33	106 000 34	5/8 x 3/8"	15,875	9,65	16,5	21,9	5,5	14,3	1,7	13,41	1,02	1,12
12 B-1	107 000 33	107 000 34	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	21,0	26,6	6,6	16,0	1,8	15,75	1,28	1,41
16 B-1	108 000 33	108 000 34	1"x17,02mm	25,4	17,02	23,0	31,8	6,6	19,1	2,8	25,6	2,93	3,14

\* Znázornené rozmery nie sú zahrnuté v DIN.

Nástavce s rozmermi podľa štandardov zákazníka sú dostupné na žiadosť.

\*\* Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.

## Valčkové reťaze s priamymi nástavcami DIN ISO 606 (prv DIN 8187), M1, 6 x p

**Materiál:** Špeciálna reťazová ocel.

### Vzdialenosť nástavcov 6 x p



(nástavec na každom treťom vonkajšom článku),  
buď jednostranne alebo dvojstranne.

Iné vzdialenosti nástavcov môžu byť dodané v krátkej dobe.  
Rôzne veľkosti nástavcov a špeciálne reťaze sú na vyžiadanie.  
Spájacie články (napr. č.11/E) musia byť objednané zvlášť (pozri stranu 37).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.: 101 000 35, Priame nástavce-  
valčková reťaz 06 B-1-M1, Jednostranná na vonkajšom článku, Vzdialenosť 6 x p



### M1 = Tenká verzia, 1 Montážny otvor



DIN ISO č.	Produkt č. 1-stranný 6 x p	Produkt č. 2-stranný 6 x p	Rozsteč x Vnútna šírka p x b <sub>1</sub> inch	Rozsteč p mm	Vnútna šírka b <sub>1</sub> min. mm	h <sub>5</sub> mm	G* mm	d <sub>4</sub> mm	B* mm	s min* mm	b <sub>3</sub> min. mm	Hmotnosť*	
												1-Stranný kg/m	2-Stranný kg/m
06 B-1**	101 000 35	101 000 36	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	9,5	13,5	3,5	8,0	1,2	8,66	0,45	0,49
08 B-1	105 000 35	105 000 36	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	13,0	17,9	4,5	9,5	1,6	11,43	0,75	0,81
10 B-1	106 000 35	106 000 36	5/8 x 3/8"	15,875	9,65	16,5	21,9	5,5	14,3	1,7	13,41	1,02	1,12
12 B-1	107 000 35	107 000 36	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	21,0	26,6	6,6	16,0	1,8	15,75	1,28	1,41
16 B-1	108 000 35	108 000 36	1"x17,02mm	25,4	17,02	23,0	31,8	6,6	19,1	2,8	25,6	2,93	3,14

\* Znázornené rozmery nie sú zahrnuté v DIN.

Nástavce s rozmermi podľa štandardov zákazníka sú dostupné na žiadosť.

\*\* Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.