

Vedenia DZ 2002, šírka 9.5 mm, až do 35 kg, výsuv v oboch smeroch

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektronickom sektore.

- Zasunutie v strednej pozícii.
- Predsunuté a otočené vedenie. Pre aplikácie, pri ktorých sa požaduje prístup z oboch strán vedenia.
- Upevňovače sú súčasťou balenia.
- Vysoká životnosť 50,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 649 003 30, Vedenia DZ 2002



Accuride



Produkt č. pre pár	Dĺžka vedenia mm	Posun +/- 3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Nosnosť pre pár kg	Hmot. pár kg
649 003 30	305	222	-	136,7	247,7	153,4	35	0,59
649 003 35	356	272	-	187,5	298,5	204,2	35	0,69
649 003 40	406	298	-	238,3	349,3	255,0	35	0,78
649 003 45	457	323	200,2	289,1	400,1	305,8	35	0,89
649 003 50	508	374	225,6	339,9	450,9	356,6	32	1,00
649 003 55	558	399	251,0	390,7	501,7	407,4	31	1,08
649 003 60	610	425	276,4	441,5	552,5	458,2	29	1,19
649 003 65	660	476	301,8	492,3	603,3	509,0	27	1,28
649 003 70	711	501	327,2	543,1	654,1	559,8	24	1,38

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.



Pánty
na str. 595