

Valčkové reťaze s ohnutými nastavcami DIN ISO 606 (prv DIN 8187), K1, 2 x p


Materiál: Špeciálna reťazová ocel.

Vzdialenosť nastavcov 2 x p


(nástavec na každom vonkajšom článku),
buď jednostranne alebo dvojstranne.

Ďalšie vzdialenosti nastavcov môžu byť dodané v krátkej dobe.
Rôzne veľkosti nastavcov a špeciálne reťaze na vyžiadanie.
Spájacie články K1 musia byť objednané zvlášť (pozri nižšie).


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 101 000 01, Valčková reťaz s ohnutými nastavcami 06 B-1-K1, Jednostranne na vonkajšom článku, Vzďialenosť 2xp



K1 = Tenká verzia, 1 Montážny otvor



Ohnuté nastavce, K1, 1 Montážny otvor



Jednostranný

Dvojstranný


DIN ISO č.	Produkt č. Jednostranný 2 x p	Produkt č. Dvojstranný 2 x p	Rozsteč x Vnútorňá šírka p x b ₁ inch	Rozsteč p mm	Vnútorňá šírka b ₁ min. mm	h ₄ mm	d ₄ mm	f/2 mm	G/2* mm	B* mm	s min* mm	Hmotnosť* kg/m	
												1-Stranný	2-Stranný
06 B-1**	101 000 01	101 000 02	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	6,5	3,5	9,5	13,5	8,0	1,2	0,45	0,49
08 B-1	105 000 01	105 000 02	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	8,9	4,5	12,7	17,6	9,5	1,6	0,75	0,81
10 B-1	106 000 01	106 000 02	5/8 x 3/8"	15,875	9,65	10,3	5,5	15,9	22,5	14,3	1,7	1,03	1,12
12 B-1	107 000 01	107 000 02	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	13,5	6,6	19,05	26,5	16,0	1,8	1,27	1,38
16 B-1	108 000 01	108 000 02	1" x 17,02mm	25,4	17,02	15,9	6,6	25,40	36,3	19,1	2,8	2,94	3,17

* Znázornené rozmery nie sú zahrnuté v DIN.
Nastavce s rozmermi podľa štandardov zákazníka sú dostupné na žiadosť.

** Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.

Prosím pozor: Balenie je 5m.
Ak potrebujete špeciálnu veľkosť, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).
Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články K1 s pružným klipom, s tenkými, ohnutými nastavcami DIN ISO 606 (prv DIN 8187), K1



Tenký ohnutý nástavec = Verzia K1 (pohľad zhora, otočený).



Jednostranný



Dvojstranný

Materiál: Špeciálna reťazová ocel.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 101 003 01, Spájací článok K1, jednostranný

K1 = Tenká verzia, 1 Montážny otvor

DIN ISO	Produkt č. Jednostranný	Produkt č. Dvojstranný	p mm	h ₄ mm	d ₄ mm	f/2 mm	G/2* mm	B* mm	s min.* mm	Hmotnosť* g	
										1-stranný	2-Stranný
06 B-1**	101 003 01	101 003 02	9,525	6,5	3,5	9,5	13,5	8,0	1,2	5,1	5,7
08 B-1	105 003 01	105 003 02	12,7	8,9	4,5	12,7	17,6	9,5	1,6	11,2	13,6
10 B-1	106 003 01	106 003 02	15,875	10,3	5,5	15,9	22,5	14,3	1,7	17,4	21,5
12 B-1	107 003 01	107 003 02	19,05	13,5	6,6	19,05	26,5	16,0	1,8	23	28
16 B-1	108 003 01	108 003 02	25,4	15,9	6,6	25,4	36,3	19,1	2,8	75	89

* Znázornené rozmery nie sú zahrnuté v DIN.

** Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.