

## Vedenia DZ 3832, šírka 12.7 mm, do 50 kg, úplný výsuv

### Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Uzamknutie v uzavretej pozícii.
- Môže byť montované obojstranne.
- Nastavenie vačkovej zásuvky (3.1 mm).
- Opcia - montážna rohová lišta (strana 542).
- Životnosť 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 649 012 15, Vedenia DZ 3832




Accuride



Produkt č. pre pár	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 012 15	148	138	45	0,44
649 012 20	199	203	46	0,60
649 012 25	250	254	47	0,76
649 012 30	300	305	48	0,90
649 012 35	350	356	49	1,06
649 012 40	400	406	50	1,22
649 012 45	450	457	50	1,36
649 012 50	500	508	50	1,52
649 012 55	550	559	50	1,68
649 012 60	600	610	50	1,85
649 012 65	650	660	49	2,00
649 012 70	700	711	48	2,15

Montážna rohová lišta na strane 542.



Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm
148	140	-	-	-	-	-	-	77,2	-	-	-
199	203	128	-	-	-	-	141	128	-	-	-
250	243	96	-	-	-	-	192	128	-	-	-
300	305	96	-	-	-	-	242	128	224	-	-
350	356	128	-	-	-	-	292	128	224	-	-
400	406	128	-	-	-	-	342	128	224	320	-
450	457	128	-	-	320	-	392	128	224	352	-
500	508	128	-	-	320	-	442	128	224	416	-
550	559	128	-	-	320	416	492	128	224	352	448
600	610	128	224	-	416	-	542	128	224	352	480
650	660	128	224	-	416	544	592	128	224	352	544
700	711	128	224	288	416	544	642	128	224	352	544

### Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Neodporúčame horizontálnu pozíciu montáže.