

## Vedenia DZ 3832 DO, šírka 12.7 mm, do 50 kg, úplný výsuv so blokováním pri zasúvaní a vysúvaní

### Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Blokovanie pozície pri zasúvaní a vysúvaní.
- Môže byť namontované obojstranne.
- Nastavenie vačkovej zásuvky (3.1 mm).
- Opcia - montážna rohová lišta (strana 542).
- Životnosť 10,000 / 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 649 018 25, Vedenia DZ 3832 DO



Produkt č. pre pár	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Nosnosť <sup>1)</sup> pre pár kg	Hmot. pre pár kg
649 018 25	250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	47 / 41	0,77
649 018 30	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	47 / 41	0,91
649 018 35	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	48 / 42	1,07
649 018 40	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	49 / 43	1,21
649 018 45	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	50 / 44	1,37
649 018 50	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	50 / 45	1,53
649 018 55	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	50 / 45	1,68
649 018 60	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	50 / 45	1,86
649 018 65	650	660	224	-	416	544	592	224	352	554	49 / 44	1,97
649 018 70	700	711	224	288	416	544	642	224	352	554	48 / 43	2,17

<sup>1)</sup> Pri 10,000 / 80,000 cyklov.

### Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Neodporúčame montáž v horizontálnej polohe.

### Montážna rohová lišta na strane 542.

