

Valčkové reťaze s ohnutými nastavcami DIN ISO 606 (prv DIN 8187), K1, 4 x p


Materiál: Špeciálna reťazová ocel.

Vzdialenosť nastavcov 4 x p



(nástavec na každom druhom vonkajšom článku),
buď jednostranne alebo dvojstranne.

Ďalšie vzdialenosti nastavcov môžu byť dodané v krátkej dobe.
Rôzne veľkosti nastavcov a špeciálne reťaze na vyžiadanie.
Spájacie články (napr. č.11/E) musia byť objednané zvlášť (pozri stranu 37).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 101 000 03, Valčková reťaz s ohnutými nastavcami 06 B-1-K1, Jednostranne na vonkajšom článku, Vzdialenosť 4 x p



K1 = Tenká verzia, 1 Montážny otvor



DIN ISO č.	Produkt č. Jednostranný 4 x p	Produkt č. Dvojstranný 4 x p	Rozsteč x Vnútna šírka p x b ₁ inch	Rozsteč p mm	Vnútna šírka b ₁ min. mm	h ₄ mm	d ₄ mm	f/2 mm	G/2* mm	B* mm	s min* mm	Hmotnosť*	
												1-Stranný kg/m	2-Stranný kg/m
06 B-1**	101 000 03	101 000 04	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	6,5	3,5	9,5	13,5	8,0	1,2	0,45	0,49
08 B-1	105 000 03	105 000 04	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	8,9	4,5	12,7	17,6	9,5	1,6	0,75	0,81
10 B-1	106 000 03	106 000 04	5/8 x 3/8"	15,875	9,65	10,3	5,5	15,9	22,5	14,3	1,7	1,03	1,12
12 B-1	107 000 03	107 000 04	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	13,5	6,6	19,05	26,5	16,0	1,8	1,27	1,38
16 B-1	108 000 03	108 000 04	1" x 17,02mm	25,4	17,02	15,9	6,6	25,4	36,3	19,1	2,8	2,94	3,17

* Znázornené rozmery nie sú zahrnuté v DIN.

Nástavce s rozmermi podľa štandardov zákazníka sú dostupné na žiadosť.

** Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.

Valčkové reťaze s ohnutými nastavcami DIN ISO 606 (prv DIN 8187), K1, 6 x p


Materiál: Špeciálna reťazová ocel.

Vzdialenosť nastavcov 6 x p



(nástavec na každom treťom vonkajšom článku),
buď jednostranne alebo dvojstranne.

Ďalšie vzdialenosti nastavcov môžu byť dodané v krátkej dobe.
Rôzne veľkosti nastavcov a špeciálne reťaze na vyžiadanie.
Spájacie články (napr. č.11/E) musia byť objednané zvlášť (pozri stranu 37).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 101 000 05, Valčková reťaz s ohnutými nastavcami 06 B-1-K1, Jednostranne na vonkajšom článku, Vzdialenosť 6 x p



K1 = Tenká verzia, 1 Montážny otvor



DIN ISO č.	Produkt č. Jednostranný 6 x p	Produkt č. Dvojstranný 6 x p	Rozsteč x Vnútna šírka p x b ₁ inch	Rozsteč p mm	Vnútna šírka b ₁ min. mm	h ₄ mm	d ₄ mm	f/2 mm	G/2* mm	B* mm	s min* mm	Hmotnosť*	
												1-Stranný kg/m	2-Stranný kg/m
06 B-1**	101 000 05	101 000 06	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	6,5	3,5	9,5	13,5	8,0	1,2	0,45	0,49
08 B-1	105 000 05	105 000 06	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	8,9	4,5	12,7	17,6	9,5	1,6	0,75	0,81
10 B-1	106 000 05	106 000 06	5/8 x 3/8"	15,875	9,65	10,3	5,5	15,9	22,5	14,3	1,7	1,03	1,12
12 B-1	107 000 05	107 000 06	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	13,5	6,6	19,05	26,5	16,0	1,8	1,27	1,38
16 B-1	108 000 05	108 000 06	1" x 17,02mm	25,4	17,02	15,9	6,6	25,4	36,3	19,1	2,8	2,94	3,17

* Znázornené rozmery nie sú zahrnuté v DIN.

Nástavce s rozmermi podľa štandardov spoločnosti sú stále dostupné na žiadosť.

** Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.