

Vedenia DS 0330, šírka 19.1 mm, do 80 kg, nerezová oceľ, úplný výsuv

Materiál:

Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Zasunutie do uzatvorenej pozície.
- Môže byť namontované obojstranne.
- Životnosť 10,000 / 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 649 446 30, Vedenia DS 0330



Produkt č. pre pár	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Nosnosť ¹⁾ pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 446 30	300	305	-	192	242	-	-	192	224	65 / 50	1,08
649 446 35	350	354	-	224	256	-	-	224	256	70 / 55	1,29
649 446 40	400	403	-	192	320	160	-	288	320	75 / 60	1,48
649 446 45	450	452	-	224	352	192	-	320	352	80 / 65	1,66
649 446 50	500	501	256	288	416	224	256	384	416	75 / 57	1,86
649 446 55	550	550	288	320	480	256	288	416	448	70 / 50	2,07
649 446 60	600	600	320	352	512	288	320	480	512	65 / 45	2,26
649 446 70	700	698	352	384	608	320	352	576	608	55 / 30	2,67

¹⁾ Pri 10,000 / 80,000 cyklov.

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.