

Vedenia DZ 3307, šírka 12.7 mm, do 68 kg, výsuv nad rozmer

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Uzamknutie v otvorenej pozícii.
- Montážne príslušenstvo je súčasťou balenia.
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 649 030 12, Vedenia DZ 3307



Accuride



Produkt č. pre pár	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 030 12	305	330	-	-	234,9	247,6	260,3	209,5	68	1,32
649 030 14	356	381	-	-	285,7	298,4	311,1	260,3	67	1,51
649 030 16	406	432	-	-	336,5	349,2	361,9	311,1	67	1,73
649 030 18	457	483	177,8	314,4	387,3	400,0	412,7	361,9	66	1,84
649 030 20	508	533	203,2	365,2	438,1	450,8	463,5	412,7	66	2,16
649 030 22	559	584	228,6	416,0	488,9	501,6	514,3	463,5	64	2,39
649 030 24	610	635	254,0	466,8	539,7	552,4	565,1	514,3	61	2,60
649 030 26	660	686	279,4	517,6	590,5	603,2	615,9	565,1	58	2,81
649 030 28	711	737	304,8	568,4	641,3	654,0	666,7	615,9	55	3,04

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Nástroj na výber
na webovej stránke www.maedler.sk
v sekcii **MÄDLER®-Tools**