

Valčekové reťaze s ohnutými nastavcami DIN ISO 606 (prv DIN 8187), K2, 2 x p


Materiál: Špeciálna reťazová oceľ.

Vzdialenosť nastavcov 2 x p



(nástavec na každom vonkajšom článku),
bud jednostranne alebo dvojstranne.

Ďalšie vzdialenosti nastavcov môžu byť dodané v krátkej dobe.
Rôzne veľkosti nastavcov a špeciálne reťaze na vyžiadanie.
Spájacie články K2 musia byť objednané zvlášť (pozri nižšie).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 101 000 21, Valčeková reťaz s ohnutými nastavcami 06 B-1-K2, Jednostranne na vonkajšom článku, Vzďialenosť 2xp



K2 = Široká verzia, 2 Montážne otvory




DIN ISO č.	Produkt č. Jednostranný 2 x p	Produkt č. Dvojstranný 2 x p	Rozsteč x Vnútna šírka p x b ₁ inch	Rozsteč p mm	Vnútna šírka b ₁ min. mm	h ₄ mm	d ₄ mm	f/2 mm	G/2* mm	B* mm	s min* mm	Hmotnosť* kg/m	
												1-Stranný	2-Stranný
06 B-1**	101 000 21	101 000 22	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	6,5	3,5	9,5	13,7	17,7	1,2	0,51	0,61
08 B-1	105 000 21	105 000 22	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	8,9	4,5	12,7	17,6	23,2	1,6	0,84	0,99
10 B-1	106 000 21	106 000 22	5/8 x 3/8"	15,875	9,65	10,3	5,5	15,9	22,5	29,5	1,7	1,13	1,30
12 B-1	107 000 21	107 000 22	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	13,5	6,6	19,05	26,5	33,8	1,8	1,40	1,64
16 B-1	108 000 21	108 000 22	1" x 17,02mm	25,4	17,02	15,9	6,6	25,4	36,3	46,2	2,8	3,26	3,82

* Znáznomené rozmery nie sú zahrnuté v DIN.
Nastavce s rozmermi podľa štandardov zákazníka sú dostupné na žiadosť.
** Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.

Prosím pozor: Balenie je 5m.
Ak potrebujete špeciálnu veľkosť, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).
Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články K2 s pružným klipom, s širokými, ohnutými nastavcami DIN ISO 606 (prv DIN 8187), K2



Široký ohnutý nástavec = Verzia K2 (pohľad zhora, otočený).



Materiál: Špeciálna reťazová oceľ.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 101 003 21, Spájací článok K2, jednostranný

K2 = Široká Verzia, 2 Montážne otvory

DIN ISO	Produkt č. Jednostranný	Produkt č. Dvojstranný	p mm	h ₄ mm	d ₄ mm	f/2 mm	G/2* mm	B* mm	s min.* mm	Hmotnosť* g	
										1-Stranný	2-Stranný
06 B-1**	101 003 21	101 003 22	9,525	6,5	3,5	9,5	13,7	17,7	1,2	6,2	6,2
08 B-1	105 003 21	105 003 22	12,7	8,9	4,5	12,7	17,6	23,2	1,6	13,7	18,4
10 B-1	106 003 21	106 003 22	15,875	10,3	5,5	15,9	22,5	29,5	1,7	21	29
12 B-1	107 003 21	107 003 22	19,05	13,5	6,6	19,05	26,5	33,8	1,8	29	40
16 B-1	108 003 21	108 003 22	25,4	15,9	6,6	25,4	36,3	46,2	2,8	88	116

* Znáznomené rozmery nie sú zahrnuté v DIN.
** Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.