

Kladky vyrobené z ocele (C45) s obojstrannou prírubou


Zvlášť vhodné pre vysoko náročné aplikácie, napr. elektricky ovládané brány.

Presne sústružené z plného materiálu; s plne uzavretými presnými ložiskami.

Produkt č. 776 004 00 a 776 005 00 je s štvorcovou sklznicou, jedným ložiskom a má leštenú sklznicu.

Produkt č. 776 006 00 až 776 016 00 s konvexnou sklznicou a dvoma ložiskami.

Dodávka obsahuje všetky materiály potrebné na montáž; osová skrutka na sklznici \varnothing 35 a 45 mm s vonkajším závitom, ryhovanou podložkou a šesťhrannými maticami, ostatné veľkosti s vnútorným závitom, 6-hranné skrutky a podložky DIN ISO 7093-1.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 776 004 00, Kladka, St. A 35


Produkt č.	A mm	B mm	G mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Záťaž kola* max. kg	Hmotnosť kg	Odporúčaná kofaj**
776 004 00	35	45	17	20	10,3	50	10	160	0,18	□ 40 x 10
776 005 00	45	55	19	24	12,3	65	12	250	0,32	□ 50 x 12
776 006 00	63	75	27	33	15,3	68	15	480	0,75	□ 60 x 15
776 008 00	84	100	34	40	20,3	80	20	840	1,5	□ 60 x 20
776 010 00	100	125	40	46	25,0	96	25	960	3,35	Úzkorozchod S 7
776 013 00	130	160	52	58	32	120	30	1360	4,6	ná kolaj S10
776 016 00	164	200	64	70	38	140	35	1800	8,8	DIN 5901 S 14

* Uvedené zaťaženia kolies sú odvodené od rozmerov a teplôt uvedených v katalógoch s valčekovými ložiskami. Pre produkt č. 776 004 00 a 776 005 00 sú tieto hodnoty platné pri maximálnej prevádzkovej teplote do 90°C; pre vyššie teploty, prosím, informujte nás.

** Nie je súčasťou nášho skladu. Vyžiadajte si od svojho dodávateľa ocele.

Rozmery kladiek a montážne prvky

Produkt č. kladka	d ₁ mm	b ₁ mm	d ₂ mm	b ₂ mm	Montážne prvky
776 004 00	-	-	-	-	Plochá matica M10 s poistnou podložkou
776 005 00	-	-	-	-	Plochá matica M12 s poistnou podložkou
776 006 00	20	3	30	2.5	Šesťhranná skrutka M10 x 16 mm
776 008 00	26	3	37	3.0	Šesťhranná skrutka M12 x 16 mm
776 010 00	32	3	37	3.0	Šesťhranná skrutka M12 x 16 mm
776 013 00	38	3	50	3.0	Šesťhranná skrutka M16 x 20 mm
776 016 00	45	3	60	4.0	Šesťhranná skrutka M20 x 25 mm



Úpravy možné do
24h.

Zákazkové diely na
vyžiadanie.