


Napínák DIN 1478, pozinkovaný

Materiál: oceľ S235, pozinkovaný.

Napínacie matice sú dodané, bezšvovej ocelevej rúrky, s pričnými otvormi, podľa DIN 1478 umožňujúce minimálne dotiahnutie.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 906 00, Napínák DIN 1478, pozinkovaný M6

Produkt č.	d ₁ * mm	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	d ₅ mm	l ₁ mm	t mm	Nastavitelnosť mm	Hmotnosť g
653 906 00	M6	17,2	9	6	4	110	9,5	90	120
653 908 00	M8	17,2	12	8	4	110	12	85	140
653 910 00	M10	21,3	15	8	4	125	14	95	190
653 912 00	M12	25,0	18	10	4	125	17	90	250
653 916 00	M16	30,0	22,5	10	4	170	22	120	430
653 920 00	M20	33,7	27	12	4	200	26	140	650
653 924 00	M24	42,4	32	12	4	255	31	180	1100
653 930 00	M30	51,0	38	16	4	255	38	160	1300


* Na jednej strane pravotočivý závit, na druhej strane ľavotočivý závit.

Napínacie matice DIN 1479, eupravený alebo pozinkovaný

Materiál: oceľ C45, neupravený alebo pozinkovaný.

M6 až M16 s presahujúcim závitom, od M20 stredná časť podbrúsená.

Napínacie matice sú dodané s pričnými otvormi, podľa DIN 1479 umožňujúce minimálne dotiahnutie.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 808 00, Napínacia matica DIN 1479, M8

Produkt č. neupravená	Produkt č. pozinkovaný	d ₁ * mm	d ₂ mm	d ₃ mm	l mm	s mm	t mm	Nastavitelnosť mm	Hmotnosť g
-	653 856 00	M6	-	4	30	10	9,5	15	14
653 808 00	653 858 00	M8	-	4	35	13	12	15	26
653 810 00	653 860 00	M10	-	4	45	16	14	21	62
653 812 00	653 862 00	M12	-	4	55	18	17	25	90
653 816 00	653 866 00	M16	-	4	75	24	22	35	180
653 820 00	653 870 00	M20	21	4	95	30	26	47	320
653 824 00	653 874 00	M24	26	4	115	36	31	57	530
653 830 00	653 880 00	M30	32	4	125	46	38	53	1080

* Na jednej strane pravotočivý závit, na druhej strane ľavotočivý závit.


Podložky DIN 6340 (extra hrubé)

Materiál: Zušľachtená a temperovaná oceľ, vyeskávaná, rovnaná lisovaním alebo strojovo rovnaná, kalená.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 106 00, Podložka DIN 6340 pre M6

Produkt č.	d ₁ mm	d ₂ mm	s mm	pre veľk. matice	Hmot. g
653 106 00	6,4	17	3	M6	5
653 108 00	8,4	23	4	M8	11
653 110 00	10,5	28	4	M10	16
653 112 00	13	35	5	M12	30
653 114 00*	15*	40	5	M14	42
653 116 00	17	45	6	M16	60
653 120 00	21	50	6	M20	75
653 124 00	25	60	8	M24	135
653 130 00	31	68	10	M30	230

* Táto veľkosť nie je súčasťou DIN.



Loctite zaistovanie závitov a spojovacie produkty na str. 849.