

Valčkové reťaze s ohnutými nastavcami podobný DIN ISO 606 (prv DIN 8187), K2, 2 x p, Nerezové

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Vzdialenosť nastavcov 2 x p



(nástavec na každom vonkajšom článku),
buď jednostranne alebo dvojstranne.

Ďalšie vzdialenosti nastavcov môžu byť dodané v krátkej dobe.
Rôzne veľkosti nastavcov a špeciálne reťaze na vyžiadanie.
Spájacie články K2 musia byť objednané zvlášť (pozri nižšie).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 101 990 21, Valčková reťaz s ohnutými nastavcami 06 B-1-K2, Jednostranne na vonkajšom článku, Vzdialenosť 2xp, nerezové



K2 = Široká verzia, 2 Montážne otvory



DIN ISO č.	Produkt č. Jednostranný 2 x p	Produkt č. Dvojstranný 2 x p	Rozteč x Vnútna šírka p x b ₁ palce	Rozteč p mm	Vnútna šírka b ₁ min. mm	h ₄ mm	d ₄ mm	f/2 mm	G/2* mm	B* mm	s min* mm	Hmotnosť*	
												1-Stranný kg/m	2-Stranný kg/m
06 B-1**	101 990 21	101 990 22	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	6,5	3,5	9,5	13,5	17,7	1,2	0,51	0,61
08 B-1	105 990 21	105 990 22	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	8,9	4,5	12,7	17,6	23,2	1,6	0,84	0,99
10 B-1	106 990 21	106 990 22	5/8 x 3/8"	15,875	9,65	10,3	5,5	15,9	22,5	29,5	1,7	1,13	1,30

* Znárodné rozmery nie sú zahrnuté v DIN.


Nastavce s rozmermi podľa požiadaviek zákazníka sú dostupné na žiadosť.

** Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.


Prosím pozor: Balenie je 5m.

Ak potrebujete špeciálnu veľkosť, napíšte nám
dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).
Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články K2 s pružným klipom, so širokými, ohnutými nastavcami podľa DIN ISO 606, Nerez



Široký ohnutý
nástavec = Verzia K2
(pohľad zhora,
otočený).



Jednostranný

Dvojstranný

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 101 993 21, Spájací článok K2, jednostranný, nerezové



K2 = Široká Verzia, 2 Montážne otvory

DIN ISO	Produkt č. Jednostranný	Produkt č. Dvojstranný	p mm	h ₄ mm	d ₄ mm	f/2 mm	G/2* mm	B* mm	s min.* mm	Hmotnosť*	
										1-Stranný g	2-Stranný g
06 B-1**	101 993 21	101 993 22	9,525	6,5	3,5	9,5	13,5	17,7	1,2	6,2	6,2
08 B-1	105 993 21	105 993 22	12,7	8,9	4,5	12,7	17,6	23,2	1,6	13,7	18,4
10 B-1	106 993 21	106 993 22	15,875	10,3	5,5	15,9	22,5	29,5	1,7	21	29
12 B-1	107 993 21	107 993 22	19,05	13,5	6,6	19,05	26,2	33,8	1,8	29	40
16 B-1	108 993 21	108 993 22	25,4	15,9	6,6	25,4	36,3	46,2	2,8	88	116

* Znárodné rozmery nie sú zahrnuté v DIN.

** Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.