


## Ručné kľuky 471

**Materiál:** Telo kľuky je vyrobené z hliníka.  
Otočná valcová rukoväť: čierny plast.  
Moderný dizajn.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 667 306 00, Ručná kľuka 471, 64 mm


Produkt č. Verzia B	l mm	s <sup>H11</sup> mm	d <sub>2</sub> mm	d <sub>3</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	h <sub>3</sub> mm	Valc. Rúčka Ø mm	Rúčka dĺžka mm	Hmot. g
667 306 00	64	10	19	22	20	11	12	18	42,5	97
667 308 00	80	10	23	26	24	14	14	21	52,5	166
667 310 00	100	12	27	30	28	17	15	23	67,5	251
667 312 00	125	14	32	35	34	22	18	26	82,5	270
667 316 00	160	17	35	39	38	26	18	26	82,5	313

## Ručné kľuky 569

**Materiál:** Termoplast, spevnené rameno.  
Telo kľuky je vyrobené z plastu. Vložka náboja: ocel, leštená,  
púzdro s bronzovým závitom pre naskrutkovanie valcovej ruko-  
väte. Valcová rukoväť je vyrobená z čierneho plastu. Vyčnievajúce  
ocelové púzdro zabezpečuje presný otvor. Môže byť pripojené s  
kolíkom alebo pridriavacou skrutkou.

Verzia B = s otvorom d<sub>1</sub><sup>H7</sup>

Verzia V = so štvorcovým otvorom s<sup>H11</sup>




Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 667 106 00, Ručná kľuka 569,  
Verzia B, 64 mm

Produkt č. Verzia B	Produkt č. Verzia V	l mm	d <sub>1</sub> <sup>H7</sup> mm	s <sup>H11</sup> mm	d <sub>2</sub> mm	d <sub>3</sub> mm	d <sub>4</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	h <sub>3</sub> mm	h <sub>4</sub> mm	Valc. Rúčka Ø mm	Rúčka dĺžka mm	Hmotnosť	
														Verzia B	Verzia V
														g	g
667 106 00	667 206 00	64	10	10	18	16	27	29	10	20	13	18	42,5	88	63
667 108 00	667 208 00	80	10	10	22	17	30	32	10	23	13	21	52,5	132	103
667 110 00	667 210 00	100	12	12	24	21	34	37	10	25	16	23	67,5	220	185
667 113 00	667 213 00	130	14	14	28	24	40	44	14	34	16	26	82,5	320	260
667 116 00	-	160	16	17	34	27	45	49	15	38	18	28	92,5	442	370


## Križové páky 2130 St

**Materiál:** Ocel, precízne sústružená a leštená.  
Guľové rukoväte vyrobené z plastu.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 512 00, Križová páka 2130 St,  
50 mm

Produkt č.	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> <sup>H7</sup> mm	d <sub>3</sub> mm	d <sub>4</sub> mm	d <sub>5</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	l mm	Hmotnosť g
666 512 00	50	12	28	8	20	26	9	82	382
666 514 00	55	14	30	10	25	28	10	96	544
666 515 00	60	15	32	10	25	30	11	96	633
666 516 00	65	16	35	12	30	32	12	110	848
666 518 00	72	18	40	12	32	36	14	124	1097
666 520 00	80	20	44	14	35	40	16	138	1531



Úpravy možné do  
24h.  
Zákazkové diely na  
vyžiadanie.