



## Magnetické snímače, indukčné

Produkt č. 810 000 04



Produkt č. 810 000 06



### Materiály:

Teleso: Plast, EMC podľa EN 60947-5-2.  
Kábel: PVC 3 x 0.25.


Typ prevádzky: Výstup s LED (žltá).  
Spínacie napätie (U<sub>b</sub>): 10 až 30 V DC.  
Spínacie napätie, výstup: U<sub>b</sub> - 2 V.  
Indukované napätie: 0.5 V.  
Spínací prúd (pozri graf): max. 150 mA.  
Spínací výkon: max. 4.5 W.  
Reakčný čas: < 0.5 ms.  
Prevádzková frekvencia: 5 kHz.  
Prevádzková teplota: -20°C až +80°C.  
Krytie: IP 67 (DIN 40050).  
Dĺžka kábla: 2 m.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 810 000 04, Magnetický spínač bez konektora

### Magnetický snímač

Produkt č.	Funkcia	Dĺžka kábla m	Hmotnosť g
810 000 04	pnp, bez konektora	5	92
810 000 06	pnp, s konektorom	0,3	16

### Spínací prúd a Spínacie napätie



### Konektor s káblom pre produkt č. 810 000 06 / 810 000 07

Materiál: PVC 3 x 0.25.

Produkt č.	Dĺžka kábla m	Hmotnosť g
810 000 00	5	150