

Fúkacie pištole

Fúkacia pištoľ s kovovým nástavcom

Materiál: Zložený materiál. Závitový otvor s mosadznou vložkou,
Nástavec: Ocelový závit.

Použitie:

- Sfúknuť a odstrániť triesok, pilín a prachu.
- Čistenie strojov, pongov, pracovných miest, a ťažko dosiahnuteľných miest.
- Sušenie obrobkov.
- Možno použiť so vzduchom, ale aj vodou.

Fúkacie pištole sú vyrobené z High-Tech materiálu. Z toho dôvodu sú veľmi odolné proti poškrábaniu, izolujúce a zabezpečené proti kĺzaniu. Vynikajúca bezpečnosť pri montáži vďaka mosadznej vložke (G1/4 palcový vnútorný závit). Fúkacie pištole majú dobrú ergonómiu. To znamená, že sa na pištoľi nemôže usadiť žiaden prach alebo triesky.

Ocelový nástavec: Ø 3 x 6 mm. Teplota: -15 až +70°C.
Dĺžka nástavca: 110 mm. G 1/4 vnútorný závit.
Prietok pri 6 bar: 23 N.m³/h. Max. prevádzkový tlak: 10 bar.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 870 001 00, Fúkacia pištoľ s kovovým nástavcom



Produkt č.	A mm	Hmotnosť g
870 001 00	235	138

Pozrite hadice a koncovky na ďalšej strane.

Fúkacia pištoľ s rovným nástavcom, odolným proti poškrábaniu

Materiál: Zložený materiál. Závitový otvor s mosadznou vložkou.
Nástavec: Zložený materiál ako ochrana povrchu pred poškodením.

Použitie:

- Sfúknuť a odstrániť triesok, pilín a prachu.
- Čistenie strojov, pongov, pracovných miest, a ťažko dosiahnuteľných miest.
- Sušenie obrobkov.
- Možno použiť so vzduchom, ale aj vodou.

Fúkacie pištole sú vyrobené z High-Tech materiálu. Z toho dôvodu sú veľmi odolné proti poškrábaniu, izolujúce a zabezpečené proti kĺzaniu. Vynikajúca bezpečnosť pri montáži vďaka mosadznej vložke (G1/4 palcový vnútorný závit). Fúkacie pištole majú dobrú ergonómiu. To znamená, že sa na pištoľi nemôže usadiť žiaden prach alebo triesky.

Nástavec: Ø 2 x 12 mm. Teplota: -15 až +70°C.
Dĺžka nástavca: 59 mm. G 1/4 vnútorný závit.
Prietok pri 6 bar: 15 N.m³/h. Max. prevádzkový tlak: 10 bar.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 870 002 00, Fúkacia pištoľ s rovným nástavcom, odolným proti poškrábaniu



Produkt č.	A mm	Hmotnosť g
870 002 00	187	119

Pozrite hadice a koncovky na ďalšej strane.

Fúkacia pištoľ s tlmiacim nástavcom

Materiál: Zložený materiál. Závitový otvor s mosadznou vložkou.
Nástavec: Zložený materiál znižujúci úroveň hluku.

Použitie:

- Sfúknuť a odstrániť triesok, pilín a prachu.
- Čistenie strojov, pongov, pracovných miest, a ťažko dosiahnuteľných miest.
- Sušenie obrobkov.
- Možno použiť so vzduchom, ale aj vodou.

Fúkacie pištole sú vyrobené z High-Tech zloženého materiálu. Z toho dôvodu sú veľmi odolné proti poškrábaniu, izolujúce a zabezpečené proti kĺzaniu. Vynikajúca bezpečnosť pri montáži vďaka mosadznej vložke (G1/4 palcový vnútorný závit). Fúkacie pištole majú dobrú ergonómiu. To znamená, že sa na pištoľi nemôže usadiť žiaden prach alebo triesky.

Nástavec na zníženie hluku.
Dĺžka nástavca: 56 mm. Teplota: -15 až +70°C.
Sú v zhode s americkým OSHA G 1/4 vnútorný závit.
štandardom. Max. prevádzkový tlak: 10 bar.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 870 003 00, Fúkacia pištoľ s tlmiacim nástavcom



Produkt č.	A mm	Hmotnosť g
870 003 00	185	119

Pozrite hadice a koncovky na ďalšej strane.