

## Spojovacie vsuvky pre štandardné a bezpečnostné rýchlospojky

### Spojovacie vsuvky s vnútorným závitom pre štandardné a bezpečnostné rýchlospojky

**Materiál:** Karbónová oceľ, odolná proti korózii.

Vnútorný priemer: 7.2 mm/7.4 mm.


Prevádzkový tlak: 2 - 12 bar.

Max. prevádzkový tlak: 16 bar.

Presnosť: štandardné rozmery.

Tvrdosť: odolné proti opotrebeniu.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č., Typ, Veľkosť



Produkt č.	Závit	A mm	SW mm	Hmotnosť g
870 330 14	G 1/4	40	20	21
870 330 38	G 3/8	42	21	39
870 330 12	G 1/2	46	25	56

### Spojovacie vsuvky s vonkajším závitom pre štandardné a bezpečnostné rýchlospojky

**Materiál:** Karbónová oceľ, odolná proti korózii.

Vnútorný priemer: 7.2 mm/7.4 mm.


Prevádzkový tlak: 2 - 12 bar.

Max. prevádzkový tlak: 16 bar.

Presnosť: štandardné rozmery.

Tvrdosť: odolné proti opotrebeniu.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č., Typ, Veľkosť



Produkt č.	Závit	A mm	SW mm	Hmotnosť g
870 332 14	G 1/4	35	15	19
870 332 38	G 3/8	41	17	31
870 332 12	G 1/2	49	22	62

### Spojovacie vsuvky s hadicovým spojom pre štandardné a bezpečnostné rýchlospojky

**Materiál:** Karbónová oceľ, odolná proti korózii.

Vnútorný priemer: 7.2 mm/7.4 mm.


Prevádzkový tlak: 2 - 12 bar.

Max. prevádzkový tlak: 16 bar.

Presnosť: štandardné rozmery.

Tvrdosť: odolné proti opotrebeniu.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č., Typ, Veľkosť



Produkt č.	Spoj Ø mm	A mm	Hmotnosť g
870 346 00	6	45	14
870 348 00	8	46	17
870 349 00	9	54	25
870 350 00	10	46	19
870 353 00	13	52	26