


## Kvapkacie maznice UNI s nastavením na vrchu

**Materiál:** Mosadz, poniklovaná. Sklenený valec je vyrobený z akrylového skla.

Tempo kvapkania môže byť presne nastavené, okamžité vypnutie, nerezový ihlový ventil.

Typ 2: veľká doplnňovacia trubica s krytom proti prachu.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 680 202 00, Kvapkacia maznica UNI, 10 ml

Produkt č. Úplná jednotka	Kapacita ml	Závit palec	Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	SW mm	Hmot. g	Produkt č. Náhradné sklo	Hmot. g
680 202 00	10	G 1/8"	1	80	39	25	8	17	100	680 212 00	3
680 203 00	20	G 1/8"	1	85	42	30	8	17	100	680 213 00	5
680 204 00	36	G 1/4"	2	120	54	40	10	17	160	680 113 00	9
680 205 00	84	G 1/4"	2	120	55	50	12	17	200	680 115 00	17
680 206 00	140	G 1/4"	2	130	65	60	12	27	240	680 117 00	40
680 207 00	200	G 1/4"	2	150	85	60	12	27	260	680 118 00	40
680 208 00	500	G 1/2"	2	185	110	80	16	27	500	680 219 00	80
680 209 00	1000	G 1/2"	2	210	135	100	16	27	620	680 220 00	120