

## Spreje Caramba na údržbu a opravy

### Caramba 6612011 Super – viacúčelový sprej



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 81, Caramba Super – viacúčelový sprej

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 81	500	527

Viacúčelový olej Caramba možno použiť ako odstraňovač hrdze, kontaktný prostriedok, ochranu proti korózii a produkt na ošetrovanie kovov.

- veľmi dobré mazacie vlastnosti.
- vysoký odvod vlhkosti a dobrá ochrana proti korózii.
- vynikajúce vzlínacie vlastnosti.
- dobre sa hodí ako odstraňovač hrdze.
- bez silikónu a živice.
- Teplotná škála: -40°C až +180°C.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229, H412.

### Vysokokvalitné mazivo Caramba 64540001 na ocelové laná a ozubené kolesá



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 83, vysokokvalitné ocelové lano Caramba

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 83	500	469

Vysokokvalitné mazivo Caramba na ocelové laná a ozubené kolesá je neutrálne mazivo antracitovej farby bez zápachu pre náročné tribologické aplikácie všade tam, kde sú komponenty vystavené vysokým tlakom.

- pre vysoké zaťaženie (VKA-hodnota: 2100 N).
- odolný voči slanej a striekajúcej vode.
- optimálna priľnavosť.
- zabraňuje povrchovému zvráteniu.
- Teplotná škála: -30°C až +120°C (núdzové mazanie až do +450 °C).
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H315, H336, H411.

### Vysokoučinná medená pasta Caramba 60268176



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 85, vysokoučinná medená pasta Caramba

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 85	200	309

Medená pasta Caramba poskytuje vysokoučinnú ochrannú a mazaciu povlaku na časti vystavené vysokým teplotám.

- chráni pred koróziou, spálením a zadretím.
- protihlučná a protivibračná.
- uľahčuje inštalácie a demontáže.
- Vzhľadom k obsahu kovov je tiež ideálna na použitie aj ako teplovodivá pasta.
- Teplotná škála: -30°C až +1100°C.
- Pozor (1, 2) H229, H319, H400, H411

### Intenzívny studený sprej Caramba 690019



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 87, intenzívny studený sprej Caramba

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 87	500	440

Studený sprej Caramba uľahčuje lisovanie kovových komponentov, ako sú guľôčkové ložiská, puzdrá, reťazové články, hriadele atď. Dá sa použiť aj v rôznych oblastiach elektroniky.

- univerzálne využitie.
- rýchle vychladenie až na -40 °C.
- riziko omrzlín pri kontakte s telom.
- bezzvyškové odparovanie.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229.

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.  
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.  
H229 Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.  
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.  
H315 Dráždi kožu.  
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.  
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.  
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

### Vysokoučinné biele sprejové mazivo Caramba 6071851



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 82, Biele mazivo v aerosolovom balení Caramba

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 82	500	431

Vysokoučinné biele mazivo Caramba v spreji na mazanie a ochranu proti korózii všetkých druhov silne namáhaných dielov.

- protikorózne.
- pre vysoké zaťaženie (VKA-hodnota: 1400 N).
- veľmi dobrá schopnosť vzlínania.
- extrémne odolný voči odstrekovaniu pri rotácii a vode odolný.
- Optimálny na premazanie ťažko dostupných miest.
- Teplotná škála: -30°C až +150°C (núdzové mazanie PTFE až +250 °C).
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H315, H336, H411.

### Vysokokvalitný sprej Caramba 60628501 na reťaze



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 84, vysokokvalitný sprej Caramba na reťaze

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 84	500	451

Sprej Caramba na reťaze je plne syntetické, bezfarebné mazivo na reťaze, ktoré je optimálne vhodné pre reťaze s vysokou rýchlosťou otáčania.

- extrémna mazivosť. (Hodnota VKA: 1900 N).
- chráni pred opotrebovaním a koróziou.
- odolný proti odstreku a striekajúcej vode.
- vysoká hodnota vzlínania.
- vhodný na tesniace krúžky O, X a Z.
- Teplotná škála: -40°C až +200°C.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H315, H411.

### Vysokokvalitný silikónový sprej Caramba 6103051



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 86, vysokokvalitný silikónový sprej Caramba

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 86	500	473

Silikónový sprej Caramba je multifunkčný lubrikačný a ošetrojúci prípravok na kovy, plasty a gumu.

- maže a udržiava.
- Povolený pre potravinársky priemysel (kategória H2 – NSF nar. č. 142272).
- bezfarebný a s nízkym zápachom, bez škvrny.
- vysoká vodoodolnosť zabraňuje nežiaducej námraze.
- Teplotná škála: -30°C až +200°C.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H315, H336, H411.

### Intenzívny čistič nehrdzavejúcej ocele Caramba 63308401



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 88, intenzívny čistič nehrdzavejúcej ocele Caramba

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 88	500	473

Čistiaci sprej na čistenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele Caramba čistí a chráni všetky kovové povrchy.

- chráni pred nečistotami a zafarbením.
- Povolený pre potravinársky priemysel (kategória A7 – NSF nar. č. 139339).
- odstraňuje nečistoty, vápenaté škvrny, hrdzu, masť, oleje a živice.
- účinný na nehrdzavejúcu oceľ, hliník, meď a mosadz.
- optimálna ochrana proti zafarbeniu.
- Nebezpečenstvo (1, 5) H225, H229, H304, H319, H336, H412.



Bezpečnostné údaje na [www.maedler.sk](http://www.maedler.sk) v sekcii Downloads