


Lineárne ložiská KB-3 ISO Série 3, Uzavretý dizajn, nerez



Nerezové lineárne ložiská série 3, ISO 10285 prémiovej značky najvyššej kvality.

Vysoká nosnosť ložiska, spôsobená asymetrickou pozíciou radov guľičiek a špeciálne tvarovaných segmentov dráhy. Tieto lineárne ložiská sa hodia do vnútra uzavretého alebo otvoreného krytu - sú nastaviteľné.

S krytmi alebo stieracími dvojitémi tesneniami.

Ložiská s FW 5mm musia byť pred použitím namazané. Všetky ostatné ložiská sú namazané pre okamžitú montáž.

Odporúčaná tolerancia hriadeľa h6, tolerancia otvoru H6.


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 990 12, Lineárne ložisko KB-3, nerez, vnútorný Ø 12 mm, s krytmi



Produkt č. krytmi	Produkt č. s tesneniami	F _w mm	D mm	C mm	C ₃ mm	Počet radov guľičiek	Nosnosť dyn. C N	Nosnosť stat. C ₀ N	Hmotnosť g
-	646 991 05	5	12	22	12	4	280	210	5
-	646 991 08	8	16	25	14	4	490	355	9
646 990 12	646 991 12	12	22	32	20	5	1370	1120	20
646 990 16	646 991 16	16	26	36	22	5	1600	1290	26
646 990 20	646 991 20	20	32	45	28	6	3250	2650	56
646 990 25	646 991 25	25	40	58	40	6	4550	3800	108
646 990 30	646 991 30	30	47	68	48	6	7100	5700	122
646 990 40	646 991 40	40	62	80	56	6	11200	8300	205
-	646 991 50	50	75	100	72	7	13400	12200	460

Hriadele strana 466. Uchytenia hriadeľa na strane 475. Presné domce na strane 481.

Lineárne ložiská KB-3-A ISO Série 3, s uhlovou kompenzáciou, uzavretý dizajn, nerez



Nerezové lineárne ložiská série 3, ISO 10285, s uhlovou kompenzáciou, prémiovej značky najvyššej kvality.

Vysoká nosnosť ložiska, spôsobená asymetrickou pozíciou radov guľičiek a špeciálne tvarovaných segmentov dráhy. Tieto lineárne ložiská sa hodia do vnútra uzavretého alebo otvoreného krytu - sú nastaviteľné.

S dvojitémi tesneniami.

Tieto ložiská sú samonastavitelné až do +/- 0,5°.

Ložiská s FW 5mm musia byť pred použitím namazané. Všetky ostatné ložiská sú namazané pre okamžitú montáž.

Odporúčaná tolerancia hriadeľa h6, tolerancia otvoru H6.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 992 12, Lineárne ložisko KB-3-A, nerez, vnútorný Ø 12 mm



Produkt č. s tesneniami	F _w mm	D mm	C ^{-0,02} mm	C ₃ ^{-0,02} mm	Nosnosť dyn. C N	Nosnosť stat. C ₀ N	Hmotnosť g
646 992 12	12	22	32	20,3	1220	930	20
646 992 16	16	26	36	22,3	1400	1060	25
646 992 20	20	32	45	28,3	2550	1800	55
646 992 25	25	40	58	40,4	3800	2320	106
646 992 30	30	47	68	48,4	5600	3750	120
646 992 40	40	62	80	56,3	9650	5700	200
646 992 50	50	75	100	72,3	11200	6950	440

Hriadele strana 466. Uchytenia hriadeľa na strane 475. Presné domce na strane 481.