


T Remenice, rozstup 10 mm, pre upínacie púzdra



Materiál: Fosfátovaná oceľ.

Tieto ocelové remenice ponúkajú oveľa vyššiu odolnosť ako bežné hliníkové remenice. Verzia s kuželovým otvorom pre zverné púzdra umožňuje rýchlu montáž a uloženie odolné voči únave.

Upínacie púzdra na strane 340.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 164 772 18, Remenica na upínanie, T10, 18 zubov, šírka rozvodového remeňa 16 mm

Profil T 10, šírka rozvodového remeňa 16 mm

| Produkt č. 16mm | Počet zubov | Typ | Vonkajší Ø | | | ND mm | Di mm | b mm | L mm | R mm | Upínacieho púzdra. strana 340 | Otvor Ø | | Hmotnosť g |
|--------------------|----------------|-----|----------------|---------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------------------------------|------------|------------|---------------|
| | | | Remenica mm | Bočnica mm | d mm | | | | | | | min. mm | max. mm | |
| 164 772 18 | 18 | 15F | 55,44 | 60 | 57,30 | - | - | 22 | 22 | - | 1008 | 9 | 25 | 260 |
| 164 772 19 | 19 | 15F | 58,62 | 66 | 60,48 | - | - | 22 | 22 | - | 1108 | 9 | 28 | 280 |
| 164 772 20 | 20 | 15F | 61,80 | 66 | 63,66 | - | - | 22 | 22 | - | 1108 | 9 | 28 | 330 |
| 164 772 22 | 22 | 15F | 68,17 | 75 | 70,03 | - | - | 22 | 22 | - | 1108 | 9 | 28 | 440 |
| 164 772 24 | 24 | 10F | 74,53 | 83 | 76,39 | 60 | - | 22 | 26 | 4 | 1210 | 10 | 32 | 500 |
| 164 772 25 | 25 | 10F | 77,72 | 83 | 79,58 | 60 | - | 22 | 26 | 4 | 1210 | 10 | 32 | 570 |
| 164 772 26 | 26 | 10F | 80,90 | 87 | 82,76 | 62 | - | 22 | 26 | 4 | 1210 | 10 | 32 | 640 |
| 164 772 27 | 27 | 10F | 84,08 | 91 | 85,94 | 62 | - | 22 | 26 | 4 | 1210 | 10 | 32 | 710 |
| 164 772 28 | 28 | 10F | 87,27 | 93 | 89,13 | 70 | - | 22 | 26 | 4 | 1610 | 12 | 42 | 650 |
| 164 772 30 | 30 | 10F | 93,63 | 97 | 95,49 | 74 | - | 22 | 26 | 4 | 1610 | 12 | 42 | 830 |
| 164 772 32 | 32 | 10F | 100,00 | 106 | 101,86 | 78 | - | 22 | 26 | 4 | 1610 | 12 | 42 | 1000 |
| 164 772 36 | 36 | 10F | 112,73 | 119 | 114,59 | 82 | - | 22 | 26 | 4 | 1610 | 12 | 42 | 1300 |
| 164 772 40 | 40 | 10F | 125,46 | 131 | 127,32 | 86 | - | 22 | 26 | 4 | 1610 | 12 | 42 | 1720 |
| 164 772 42 | 42 | 10F | 131,83 | 138 | 133,69 | 100 | - | 22 | 32 | 10 | 2012 | 12 | 50 | 1920 |
| 164 772 44 | 44 | 10F | 138,20 | 143 | 140,06 | 100 | - | 22 | 32 | 10 | 2012 | 12 | 50 | 2050 |
| 164 772 48 | 48 | 10F | 150,93 | 158 | 152,79 | 110 | - | 22 | 32 | 10 | 2012 | 12 | 50 | 2380 |
| 164 772 56 | 56 | 10F | 176,39 | 184 | 178,25 | 110 | - | 22 | 32 | 10 | 2012 | 12 | 50 | 3200 |
| 164 772 60 | 60 | 11F | 189,13 | 200 | 190,99 | 110 | 158 | 22 | 32 | 10 | 2012 | 12 | 50 | 3660 |
| 164 772 64 | 64 | 11 | 201,86 | - | 203,72 | 125 | 180 | 22 | 45 | 23 | 2517 | 15 | 65 | 4380 |
| 164 772 72 | 72 | 11 | 227,32 | - | 229,18 | 125 | 200 | 22 | 45 | 23 | 2517 | 15 | 65 | 5280 |
| 164 772 84 | 84 | 11 | 265,52 | - | 267,37 | 125 | 235 | 22 | 45 | 23 | 2517 | 15 | 65 | 6420 |
| 164 772 96 | 96 | 11 | 303,72 | - | 305,58 | 125 | 270 | 22 | 45 | 23 | 2517 | 15 | 65 | 8200 |

Profil T 10, šírka rozvodového remeňa 25 mm

| Produkt č. 25mm | Počet zubov | Typ | Vonkajší Ø | | | ND mm | Di mm | b mm | L mm | R mm | Upínacieho púzdra. strana 340 | Otvor Ø | | Hmotnosť g |
|--------------------|----------------|-----|----------------|---------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------------------------------|------------|------------|---------------|
| | | | Remenica mm | Bočnica mm | d mm | | | | | | | min. mm | max. mm | |
| 164 773 18 | 18 | 16F | 55,44 | 60 | 57,30 | - | 37 | 30 | 22 | 8 | 1008 | 9 | 25 | 356 |
| 164 773 19 | 19 | 16F | 58,62 | 66 | 60,48 | - | 44 | 30 | 22 | 8 | 1108 | 9 | 28 | 397 |
| 164 773 20 | 20 | 16F | 61,80 | 66 | 63,66 | - | 44 | 30 | 22 | 8 | 1108 | 9 | 28 | 440 |
| 164 773 22 | 22 | 16F | 68,17 | 75 | 70,03 | - | 50 | 30 | 22 | 8 | 1108 | 9 | 28 | 532 |
| 164 773 24 | 24 | 16F | 74,53 | 83 | 76,39 | - | 58 | 30 | 22 | 8 | 1108 | 9 | 28 | 633 |
| 164 773 25 | 25 | 16F | 77,72 | 83 | 79,58 | - | 58 | 30 | 22 | 8 | 1108 | 9 | 28 | 687 |
| 164 773 26 | 26 | 16F | 80,90 | 87 | 82,76 | - | 63 | 30 | 25 | 5 | 1610 | 12 | 42 | 742 |
| 164 773 27 | 27 | 16F | 84,08 | 91 | 85,94 | - | 64 | 30 | 25 | 5 | 1610 | 12 | 42 | 800 |
| 164 773 28 | 28 | 16F | 87,27 | 93 | 89,13 | - | 66 | 30 | 25 | 5 | 1610 | 12 | 42 | 860 |
| 164 773 30 | 30 | 16F | 93,63 | 97 | 95,49 | - | 68 | 30 | 25 | 5 | 1610 | 12 | 42 | 988 |
| 164 773 32 | 32 | 16F | 100,00 | 106 | 101,86 | - | 76 | 30 | 25 | 5 | 1610 | 12 | 42 | 1123 |
| 164 773 36 | 36 | 10F | 112,73 | 119 | 114,59 | 92 | - | 30 | 32 | 2 | 2012 | 12 | 50 | 1503 |
| 164 773 40 | 40 | 10F | 125,46 | 131 | 127,32 | 96 | - | 30 | 32 | 2 | 2012 | 12 | 50 | 1854 |
| 164 773 44 | 44 | 10F | 138,20 | 143 | 140,06 | 110 | - | 30 | 32 | 2 | 2012 | 12 | 50 | 2244 |
| 164 773 48 | 48 | 10F | 150,93 | 158 | 152,79 | 110 | - | 30 | 32 | 2 | 2012 | 12 | 50 | 2670 |
| 164 773 60 | 60 | 11F | 189,13 | 200 | 190,99 | 110 | 158 | 30 | 32 | 2 | 2012 | 12 | 50 | 4168 |
| 164 773 72 | 72 | 11 | 227,32 | - | 229,18 | 125 | 200 | 30 | 45 | 15 | 2517 | 15 | 65 | 5730 |
| 164 773 84 | 84 | 11 | 265,52 | - | 267,37 | 125 | 235 | 30 | 45 | 15 | 2517 | 15 | 65 | 7260 |
| 164 773 96 | 96 | 11 | 303,72 | - | 305,58 | 125 | 270 | 30 | 45 | 15 | 2517 | 15 | 65 | 9000 |