

Guľové rukoväte DIN 319 z gummy NBR, verzia E, s závitom


Materiál: Elastomér NBR, čierny, tvrdosť 75° +/-5° lem A.
Kovová časť oceľ pozinkovaná.

Verzia E = So závitovým puzdrom z pozinkovanej ocele.

Univerzálny gombík na tlmenie vibrácií z NBR odolný voči olejom.

Teplotná škála: -10°C až +100°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 664 516 04,
Guľová rukoväť DIN 319 NBR, 16mm M4



Produkt č. NBR	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₆ mm	h mm	t ₃ mm	Hmotnosť g
664 516 04	16	M4	8	15	6	4
664 520 05	20	M5	12	18	7,5	11
664 520 06*	20	M6	12	18	7,5	10
664 525 06	25	M6	15	22,5	9	21
664 525 08*	25	M8	15	22,5	9	19
664 532 08	32	M8	18	29	12	42
664 532 10*	32	M10	18	29	12	38
664 540 10	40	M10	22	37	15	80
664 540 12*	40	M12	22	37	15	76

* Nie je súčasťou DIN 319. **