## HTD-Zahnriemen

**Werkstoff:** Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.
Laufseite polyamidgewebe-beschichtet.

HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen.

**Bestellangaben: z.B.: 175 105 00, HTD-Zahnriemen, Profil 8M, 480 mm, Riemenbreite 20 mm, 60 Zähne**

HTD

### Profil HTD 8M, Zahnteilung 8 mm

| Artikel-Nr. Breite 20mm | Artikel-Nr. Breite 30mm | Artikel-Nr. Breite 50mm | Artikel-Nr. Breite 85mm | Wirklänge mm | Zähne-zahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 105 00 | 175 305 00 | 175 505 00 | 175 705 00 | 480 | 60 |
| 175 107 00 | 175 307 00 | 175 507 00 | 175 707 00 | 560 | 70 |
| 175 109 00 | 175 309 00 | 175 509 00 | 175 709 00 | 600 | 75 |
| 175 111 00 | 175 311 00 | 175 511 00 | 175 711 00 | 640 | 80 |
| 175 112 00 | 175 312 00 | 175 512 00 | 175 712 00 | 656 | 82 |
| 175 114 00 | 175 314 00 | 175 514 00 | 175 714 00 | 720 | 90 |
| 175 117 00 | 175 317 00 | 175 517 00 | 175 717 00 | 800 | 100 |
| 175 119 00 | 175 319 00 | 175 519 00 | 175 719 00 | 880 | 110 |
| 175 121 00 | 175 321 00 | 175 521 00 | 175 721 00 | 960 | 120 |
| 175 124 00 | 175 324 00 | 175 524 00 | 175 724 00 | 1040 | 130 |
| 175 126 00 | 175 326 00 | 175 526 00 | 175 726 00 | 1120 | 140 |
| 175 128 00 | 175 328 00 | 175 528 00 | 175 728 00 | 1200 | 150 |
| 175 130 00 | 175 330 00 | 175 530 00 | 175 730 00 | 1280 | 160 |
| 175 132 00 | 175 332 00 | 175 532 00 | 175 732 00 | 1360 | 170 |
| 175 134 00 | 175 334 00 | 175 534 00 | 175 734 00 | 1440 | 180 |
| 175 137 00 | 175 337 00 | 175 537 00 | 175 737 00 | 1600 | 200 |
| 175 140 00 | 175 340 00 | 175 540 00 | 175 740 00 | 1760 | 220 |
| 175 142 00 | 175 342 00 | 175 542 00 | 175 742 00 | 1800 | 225 |
| 175 144 00 | 175 344 00 | 175 544 00 | 175 744 00 | 2000 | 250 |
| 175 148 00 | 175 348 00 | 175 548 00 | 175 748 00 | 2400 | 300 |
| 175 152 00 | 175 352 00 | 175 552 00 | 175 752 00 | 2800 | 350 |
| 175 100 00 | 175 300 00 | 175 500 00 | 175 700 00 | Meterware | - |

### Profil HTD 14M, Zahnteilung 14 mm

| Artikel-Nr. Breite 40 mm | Artikel-Nr. Breite 55 mm | Artikel-Nr. Breite 85 mm | Wirklänge mm | Zähne-zahl |
|---|---|---|---|---|
| 177 108 00 | 177 308 00 | 177 508 00 | 966 | 69 |
| 177 111 00 | 177 311 00 | 177 511 00 | 1190 | 85 |
| 177 114 00 | 177 314 00 | 177 514 00 | 1400 | 100 |
| 177 117 00 | 177 317 00 | 177 517 00 | 1610 | 115 |
| 177 120 00 | 177 320 00 | 177 520 00 | 1778 | 127 |
| 177 122 00 | 177 322 00 | 177 522 00 | 1890 | 135 |
| 177 125 00 | 177 325 00 | 177 525 00 | 2100 | 150 |
| 177 128 00 | 177 328 00 | 177 528 00 | 2310 | 165 |
| 177 130 00 | 177 330 00 | 177 530 00 | 2450 | 175 |
| 177 132 00 | 177 332 00 | 177 532 00 | 2590 | 185 |
| 177 136 00 | 177 336 00 | 177 536 00 | 2800 | 200 |
| 177 139 00 | 177 339 00 | 177 539 00 | 3150 | 225 |
| 177 142 00 | 177 342 00 | 177 542 00 | 3500 | 250 |
| 177 145 00 | 177 345 00 | 177 545 00 | 3850 | 275 |
| 177 148 00 | 177 348 00 | 177 548 00 | 4326 | 309 |
| 177 151 00 | 177 351 00 | 177 551 00 | 4578 | 327 |

**Meterware siehe Seite 172.**
**Leistungswerte auf www.maedler.de**
**Zulässige Riemenzugkräfte siehe Seite 130.**