




*Ihr Lieferant für Antriebstechnik und Normteile*



## **Betriebsanleitung / Operating Instructions / Manuel d'utilisation**

Auszugschienen / Telescopic slides / Glissières à billes

DS 2330 DL



*Accuride*

Ursprungssprache: englisch. Language of origin: english. Langue d'origine : anglais.

**D**

PLZ 1, 2, 3  
Niederlassung  
MÄDLER GmbH  
Brookstieg 16  
D-22145 Stapelfeld  
Tel. 040 60 04 75 10  
hamburg@maedler.de  
www.maedler.de

**D**

PLZ 0, 4, 5  
Niederlassung  
MÄDLER GmbH  
Bublitzer Str. 21  
D-40599 Düsseldorf  
Tel. 0211 97 47 10  
duesseldorf@maedler.de  
www.maedler.de

**D**

PLZ 6, 7, 8, 9  
Hauptsitz  
MÄDLER GmbH  
Tränkestr. 6-8  
D-70597 Stuttgart  
Tel. 0711 720 95 0  
stuttgart@maedler.de  
www.maedler.de



**A**

MÄDLER  
Österreich GmbH  
Schottenfeldgasse 14/3  
A-1070 Wien  
Tel. +43 1398 1398-00  
info@maedler.at  
www.maedler.at

**CH**

MÄDLER  
NORM-ANTRIEB AG  
Haldenstr. 14  
CH-8245 Feuerthalen  
Tel. +41 52 647 40 40  
info@maedler.ch  
www.maedler.ch

- GB** Installation Guide
- D** Einbauanleitung
- F** Guide d'installation
- I** Guida all'installazione
- E** Guía de instalación
- PL** Instrukcja montażu



DS2330DL	mm			kg	
	SL	TR	A	*W	L
DS2330-0015DL	150	150	130	0.316	9
DS2330-0020DL	200	210	180	0.420	11
DS2330-0025DL	250	250	230	0.535	12
DS2330-0030DL	300	310	280	0.640	14
DS2330-0035DL	350	350	330	0.750	15
DS2330-0040DL	400	410	380	0.854	15

- GB** \*Load rating per pair of slides, weight per pair slides
- D** \*Lastwert pro Schienenpaar, Gewicht pro Schienenpaar
- F** \*Capacité de charge par paire de glissières, poids par paire de glissières

- I** \*Portata per coppia di guide, peso per coppia di guide
- E** \*Capacidad de carga por par de guías, peso por par de guía
- PL** \*Dopuszczalne obciążenie na parę prowadnic, ciężar na jedną parę prowadnic

- GB** **DS** – Stainless Steel
- D** **DS** – Edelstahl
- F** **DS** – Acier inoxydable
- I** **DS** – Acciaio inossidabile
- E** **DS** – Acero inoxidable
- PL** **DS** – Stal nierdzewna

