

Údržbové a opravárenské spreje WD-40®

Viacúčelový produkt WD-40® Smart Straw®



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 15, Viacúčelový produkt WD-40 Smart Straw, 400 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 15	400	437

Viacúčelový olejový sprej s viacerými možnosťami použitia. Striekaciu hlavu je možné premiestniť pre plošné alebo bodové striekanie.

- Odstraňovač hrdze.
- penetračný olej.
- mazivo.
- vytesnenie vlhkosti.
- protikoročná ochrana.
- čistič.
- bez silikónu.
- Nebezpečenstvo (1, 5) H222, H229, H304, H336

Viacúčelový produkt WD-40 Flexible®



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 18, WD-40 Flexible, 400 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 18	400	580

Viacúčelový olejový sprej s viacerými možnosťami použitia. Rozprašovací trubicca vyrobená z kovu, ktorá sa dá individuálne ohnúť.

- Odstraňovač hrdze.
- penetračný olej.
- mazivo.
- vytesnenie vlhkosti.
- protikoročná ochrana.
- čistič.
- bez silikónu.
- Nebezpečenstvo (1, 5) H222, H229, H304, H336

Originálny viacúčelový produkt WD-40®



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 20, Viacúčelový produkt WD-40 Original, 100 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 20	100	131
140 701 21	400	437

Viacúčelový olejový sprej s viacerými možnosťami použitia.

- Odstraňovač hrdze.
- penetračný olej.
- mazivo.
- vytesnenie vlhkosti.
- protikoročná ochrana.
- čistič.
- bez silikónu.
- Nebezpečenstvo (1, 5) H222, H229, H304, H336

Viacúčelový produkt WD-40® 5 litrov



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 22, Viacúčelový produkt WD-40, 5 litrov

Produkt č.	Objem v l	Hmotnosť v kg
140 701 22	5	4,27

Viacúčelový olej s viacerými možnosťami použitia v 5-litrovej plastovej nádobe.

- Odstraňovač hrdze.
- penetračný olej.
- mazivo.
- vytesnenie vlhkosti.
- protikoročná ochrana.
- čistič.
- bez silikónu.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 4) H226, H304, H336

Viacúčelový produkt WD-40® 5 litrov vrát. sprejového aplikátora



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 24, Viacúčelový produkt WD-40, 5 litrov

Produkt č.	Objem v l	Hmotnosť v kg
140 701 24	5	4,5

Viacúčelový olej s viacerými možnosťami aplikácie v 5-litrovej plastovej nádobe s prázdnyim ručným rozprašovačom.

- Odstraňovač hrdze.
- penetračný olej.
- mazivo.
- vytesnenie vlhkosti.
- protikoročná ochrana.
- čistič.
- bez silikónu.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 4) H226, H304, H336

Rozprašovací aplikátor pre viacúčelový produkt WD-40® prázdny



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 30, Ručný rozprašovač pre viacúčelový produkt WD-40, prázdny

Produkt č.	Objem v l	Hmotnosť v g
140 701 30	do 600	91

Ručný rozprašovač WD-40 je navrhnutý na použitie s viacúčelovými produktmi WD-40 z kanistrov. Má nastaviteľnú rozprašovaciu trysku a je ideálny na striekanie na veľké plochy. Ergonomická rozprašovacia hlava, dlhá rukoväť a objem 600 ml uľahčujú používanie. Ručný postrekovač sa predáva prázdny.

WD-40 Specialist® Penetrant s Rýchlym Účinkom



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 40 WD-40 Specialist Penetrant s Rýchlym Účinkom, 100 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 40	100	115
140 701 41	400	414

Špeciálny sprej rýchlo oddeluje hrdzavé a skorodované časti. Rozprašovaciu hlavu (iba 400 ml) je možné nastaviť na plošný alebo bodový nástrek.

- rýchlo preniká do hrdzavých a skorodovaných častí.
- vysoko odolný voči vode.
- veľmi nízke povrchové napätie umožňuje ľahký prienik do hrdze.
- Teplotná škála: -20°C až +90°C
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H304, H315, H336, H411

WD-40 Specialist® Vysoko Účinné Mazivo PTFE



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 42, WD-40 Specialist Mazivo PTFE, 400 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 42	400	374

Špeciálny sprej predlžuje životnosť nástrojov a zariadení. Striekaciu hlavu je možné nastaviť na plošný alebo bodový postrek.

- znižuje trenie a opotrebovanie.
- používa sa na kovy, sklo, vinyl, gumu a plasty.
- Trvácne zloženie s vynikajúcimi lubrikačnými vlastnosťami.
- Teplotná škála: -20°C až +100°C.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H304, H315, H336, H411

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



Bezpečnostné údaje na www.maedler.sk v sekcii Downloads

Údržbové a opravárenské spreje WD-40®

WD-40 Specialist® Vysoko Účinné Mazivo PTFE, suchý



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 43, WD-40 Specialist Mazivo PTFE, suchý, 400 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 43	400	387

Špeciálny sprej na lepšie mazacie a ochranné vlastnosti. Dvojčinný aplikátor Smart Straw® na použitie pri striekaní veľkých plôch aj pri presnom nástreku

- znižuje trenie a opotrebovanie.
- ideálny na použitie na kovy, plasty a sklo.
- zanecháva čistý, suchý film.
- prepracované zloženie funguje ako účinný prostriedok na uvoľnenie z formy.
- Teplotná škála: -45°C až +260°C.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H304, H315, H336, H411

WD-40 Specialist® Vysoko Účinné Biela Lithiová Vazelína



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 44, WD-40 Specialist Biela Lithiová Vazelína, 400 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 44	400	363

Špeciálny sprej na trvácne mazanie bez kvapkania či stekania. Striekaciu hlavu je možné nastaviť na plošný alebo bodový postrek

- na použitie na spojoch kov na kov.
- Vode a tepelne odolné mazivo.
- ideálne na záťažové aplikácie.
- Teplotná škála: -25°C až +130°C.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H304, H315, H336, H411

WD-40 Specialist® Vysoko Účinné Silikónové Mazivo



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 45, WD-40 Specialist Silikónové Mazivo, 100 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 45	100	115
140 701 46	400	374

Špeciálny sprej s vynikajúcimi lubrikačnými vlastnosťami je vodoodpudivý a chráni pred vlhkosťou. Rozprašovací hlavu (iba 400 ml) je možné nastaviť na plošný alebo bodový nástrek.

- Zloženie navrhnuté pre lepší výkon pri vysokom tlaku.
- Zabraňuje hrdzi a korózii.
- zabráňuje zaseknutiu a upchatiu.
- bezfarebný.
- Teplotná škála: -35°C až +200°C.
- Nebezpečenstvo (1, 5) H222, H229, H304, H336

Rezný olej WD-40 Specialist®



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 47, Rezný olej WD-40 Specialist, 400 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 47	400	473

Špeciálny sprej zlepšuje proces obrábania všetkých kovov. Rozprašovací hlavu je možné nastaviť na plošný alebo bodový nástrek.

- Obsahuje prísady proti extrémnemu tlaku a opotrebovaniu.
- Predlžuje životnosť nástrojov.
- Nebezpečenstvo (2, 5) H222, H229, H362, H400, H410

WD-40 Specialist® Kontaktný sprej



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 50, WD-40 Specialist Kontaktný sprej, 100 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 50	100	115
140 701 51	400	348

Špeciálny olej, ktorý čistí olej, nečistoty, zvyšky tavnice a kondenzát z citlivej elektroniky a elektrických zariadení. Rozprašovací hlavu (iba 400 ml) je možné nastaviť na plošný alebo bodový nástrek.

- rýchly aktívny nevodivý čistič.
- rýchlo preniká a nezanecháva žiadne stopy.
- preniká do ťažko dostupných miest.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H304, H315, H319, H336, H411

WD-40 Specialist® Sprej na cylindrickú vložku



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 52, WD-40 Specialist Sprej na cylindrickú, 100 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 52	100	126

Tento sprej bol vyvinutý špeciálne na údržbu všetkých typov poistných vložiek.

- preniká a rozpúšťa.
- maže a chráni.
- zabráňuje opotrebovaniu.
- Teplotná škála: -70°C až +150°C.
- Nebezpečenstvo (1, 5) H222, H229, H304, H336

Sprej na čistenie brzd WD-40 Specialist®



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 54, Špeciálny sprej na čistenie brzd WD-40, 500 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 54	500	470

Špeciálny sprej účinne odstraňuje masť, olej, nečistoty a usadeniny z brzd, spojky, prevodovky a iných komponentov.

- nezanecháva žiadne stopy.
- funguje okamžite:
- kvalitný sprej.
- extrémne horľavý.
- na použitie pri izbovej teplote.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H315, H319, H336, H411

Univerzálny čistiaci sprej WD-40 Specialist®



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 55, Špeciálny univerzálny čistiaci sprej WD-40, 500 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 55	500	500

Špeciálny sprej odstraňuje masť, olej, nečistoty a sadze. Tento produkt je vhodný najmä na kovy. Rozprašovací hlavu je možné nastaviť na plošný alebo bodový nástrek.

- čistí zariadenia, aby fungovali hladšie a dlhšie vydržali.
- funguje okamžite pri kontakte.
- ľahko sa oplachuje a nezanecháva žiadne stopy.
- možno použiť na rôzne povrchy, napr. kov.
- extrémne horľavý.
- Nebezpečenstvo (1, 5) H222, H229, H304, H336

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
 H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
 H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 H315 Dráždi kožu.
 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčiacich detí.
 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



Bezpečnostné údaje na www.maedler.sk v sekcii Downloads