

Spreje na údržbu a opravy BALLISTOL®

Univerzálny olej BALLISTOL® 21150, tekutý



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 61, univerzálny olej BALLISTOL, tekutý

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 61	500	580

Univerzálny olej BALLISTOL čistí, udržiava, chráni, konzervuje, rozpúšťa nežiaduce zvyšky a poskytuje ochranu proti hrdzi bez lepenia.

- extrémne vzlinavý.
- posuv aktívny.
- kompletne biologicky odbúrateľný.
- Bezpečné použitie v potravinárstve.
- Neškodný pre pokožku.
- absolútne neškodný podľa §§ 30,31 LFGB a nariadenia EG č. 1935/2004.

Univerzálny olej BALLISTOL® 21810, sprej



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 62, univerzálny olej BALLISTOL, sprej

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 62	400	450

Univerzálny olejový sprej BALLISTOL čistí, udržiava, chráni, konzervuje, rozpúšťa nežiaduce zvyšky a poskytuje ochranu proti hrdzi bez lepenia.

- extrémne vzlinavý.
- posuv aktívny.
- kompletne biologicky odbúrateľný.
- Bezpečné použitie v potravinárstve.
- Neškodný pre pokožku.
- absolútne neškodný podľa §§ 30,31 LFGB a nariadenia EG č. 1935/2004.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229

Univerzálny olej BALLISTOL® 21727, VarioFlex



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 63, univerzálny olej BALLISTOL, VarioFlex – sprej

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 63	350	370

Univerzálny olejový sprej BALLISTOL čistí, udržiava a chráni. Kapilárna trubicová s pamäťovým efektom sa dá ohnúť podľa potreby.

- extrémne vzlinavý.
- posuv aktívny.
- kompletne biologicky odbúrateľný.
- Bezpečné použitie v potravinárstve.
- Neškodný pre pokožku.
- absolútne neškodný podľa §§ 30,31 LFGB a nariadenia EG č. 1935/2004.
- Nebezpečenstvo (5) H225, H412.

Medový grafitový sprej BALLISTOL® 25200



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 64, medový grafitový sprej BALLISTOL

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 64	200	230

Medový grafitový sprej BALLISTOL uľahčuje montáž a zabraňuje zadretiu a zasekávaniu komponentov.

- bez silikónu, PTFE, kyselín a živíc.
- spoľahlivo zabraňuje zadretiu.
- znižuje stratu trením.
- ideálny na závit a lícovanie.
- zabraňuje kontaktnej korózii s rôznymi kovmi.
- Teplotná škála: -50°C až +1000°C.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229, H412.

Prémiový olej na ochranu proti hrdzi BALLISTOL® 25261



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 65, prémiový olej na ochranu proti hrdzi BALLISTOL

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 65	400	420

Olejový sprej na ochranu proti hrdzi BALLISTOL Premium sa používa na starostlivosť, údržbu a ochranu strojov, zariadení, presných nástrojov, meracích prístrojov, foriem a raziacich lisov.

- bez silikónu, PTFE, kyselín a živíc.
- ideálny na dlhodobé uchovávanie pri vysokej vzdušnej vlhкости a agresívnom vzduchu okolia.
- dlhodobo chráni pred hrdzou.
- vytlačí vlhkosť.
- Teplotná škála: -40°C až +150°C.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229, H412.

Silikónový olej BALLISTOL® 25307



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 66, silikónový olej BALLISTOL

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 66	400	450

Silikónový olejový sprej BALLISTOL na mazanie a ochranu dielov vyrobených z gumy, plastu a kovu. Príklady použitia: Plastové prevody, plastové ložiská, gumové ložiská, lanové ťahadlá, vodiace lišty, vodidlá, valčeky, klzné vedenia.

- bez obsahu PTFE, kyselín a živíc.
- veľmi ekonomický s vysokým obsahom silikónu.
- Mazanie bez minerálneho oleja.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H315, H336, H411.

BALLISTOL® 25607 Teflon™ – sprej



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 67, BALLISTOL Teflon™ – sprej

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 67	400	450

BALLISTOL Teflon™ – sprej na báze PTFE na konzistentné a trvalé mazanie a klznú aktivitu bez obsahu oleja alebo tuku.

- bez silikónov, kyselín a živíc.
- čisté suché mazanie bez prílnutia nečistôt a zamastených rúk.
- efektívne zníženie statického, klzného a valivého trenia.
- žiadne nepríjemné mazacie kaly.
- hygienické, čisté a šetrné k prírode.
- Nebezpečenstvo (1, 5) H222, H229, H319.

Servisný olej BALLISTOL® 22960



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 68, servisný olej BALLISTOL

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 68	400	440

Servisný olejový sprej BALLISTOL je ideálny na údržbu a starostlivosť o stroje a zariadenia všetkého druhu.

- bez silikónu, PTFE, kyselín a živíc.
- bez námahy a bleskovo odstraňuje hrdzu a čistí od cudzích častíc.
- postará sa o hladký chod pohyblivých častí.
- chráni železo, oceľ a neželezné kovy pred hrdzou a koróziou.
- Testované podľa DIN 50 021-SS (skúška postrekom v soľnej komore).
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229, H412.

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



Bezpečnostné údaje na www.maedler.sk v sekcii Downloads

Spreje na údržbu a opravy BALLISTOL®

Viacúčelové mazivo BALLISTOL® 25350



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 69, viacúčelové mazivo BALLISTOL

Produkt č.	Objem v g	Hmotnosť v g
140 701 69	400	500

Viacúčelové mazivo BALLISTOL na použitie pri mazaní klzných a valivých ložísk.

- bez silikónu, PTFE, kyselín a živíc.
- veľmi dobrá odolnosť voči vode.
- spoľahlivé dlhodobé mazanie.
- dobré tesniace vlastnosti.
- Odporúča sa na centrálné mazacie systémy.
- Vyhovuje norme DIN 51825: KP 2 K-30 & ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2.
- Teplotná škála: -35°C až +130°C.

Univerzálny čistiaci prostriedok na plasty BALLISTOL® 25075



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 70, univerzálny čistiaci prostriedok na plasty BALLISTOL

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 70	750	830

Univerzálny čistič a čistič na plasty BALLISTOL na kvalitné čistenie.

- vysoká sila rozpúšťania nečistôt, mastnoty a oleja.
- nie je potrebné omývanie vodou.
- odstraňuje 99,9 % baktérií.
- krátky reakčný čas.
- má antistatický účinok.
- odpudzuje prach a nečistoty.
- šetrný k materiálom.
- bez silikónu, bez rozpúšťadiel.

Súprava Engineering Box BALLISTOL®



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 701 75, súprava Engineering Box BALLISTOL

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 701 75	1200	2,24

Technická súprava BALLISTOL obsahuje všetko, čo potrebujete v dobre zásobenej dielni.

- Teflon™ – sprej na suché mazanie, 200 ml.
- Medený grafitový sprej ako lubrikant bez obsahu silikónu a ochrana proti korózii, 200 ml.
- Silikónovo-olejový sprej na mazanie, 200 ml.
- Prémiový olejový sprej na ochranu proti hrdzi, 200 ml.
- Servisný olej, 200 ml.
- Univerzálny olej Ballistol, 200 ml.
- 1x bavlnená handrička.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H315, H319, H336, H411, H412.

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



Bezpečnostné údaje na www.maedler.sk v sekcii Downloads