

BALLISTOL® Universalöl, flüssig



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 61,
BALLISTOL Universalöl, flüssig

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 61	500	580

BALLISTOL Universalöl reinigt, pflegt, schützt, konserviert, löst unerwünschte Rückstände und bietet Rostschutz ohne zu Verharzen.

- extrem kriechfähig.
- gleitaktiv.
- biologisch vollständig abbaubar.
- lebensmittelecht.
- hautverträglich.
- völlig unbedenklich nach §§ 30,31 LFGB und EG-Verordnung Nr. 1935/2004.

BALLISTOL® Universalöl, Spray



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 62,
BALLISTOL Universalöl, Spray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 62	400	450

BALLISTOL Universalöl-Spray reinigt, pflegt, schützt, konserviert, löst unerwünschte Rückstände und bietet Rostschutz ohne zu Verharzen.

- extrem kriechfähig.
- gleitaktiv.
- biologisch vollständig abbaubar.
- lebensmittelecht.
- hautverträglich.
- völlig unbedenklich nach §§ 30,31 LFGB und EG-Verordnung Nr. 1935/2004.
- Gefahr (5) H222, H229.

BALLISTOL® Universalöl, VarioFlex



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 63,
BALLISTOL Universalöl, VarioFlex-Spray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 63	350	370

BALLISTOL Universalöl-Spray reinigt, pflegt und schützt. Der Kapillarschlauch mit Memory-Effekt kann individuell gebogen werden.

- extrem kriechfähig.
- gleitaktiv.
- biologisch vollständig abbaubar.
- lebensmittelecht.
- hautverträglich.
- völlig unbedenklich nach §§ 30,31 LFGB und EG-Verordnung Nr. 1935/2004.
- Gefahr (5) H225, H412.

BALLISTOL® Kupfer-Grafit-Spray



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 64,
BALLISTOL Kupfer-Grafit-Spray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 64	200	230

BALLISTOL Kupfer-Grafit-Spray erleichtert die Montage und verhindert das Festfressen und Verkleben von Bauteilen.

- silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
- verhindert zuverlässig das Festfressen.
- vermindert Reibungsverluste.
- ideal für Gewinde und Passungen.
- unterbindet Kontaktkorrosion bei unterschiedlichen Metallen.
- Temperaturbereich: -50°C bis +1.000°C.
- Gefahr (5) H222, H229, H412.

BALLISTOL® Premium Rostschutz-Öl



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 65,
BALLISTOL Premium Rostschutz-Öl

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 65	400	420

BALLISTOL Premium Rostschutz-Öl-Spray dient der Pflege, Wartung und dem Schutz von Maschinen, Geräten, Präzisionswerkzeugen, Messgeräten, Formen und Stanzen.

- silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
- ideal zur Langzeitkonservierung bei hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Umgebungsluft.
- schützt lange Zeit gegen Rost.
- verdrängt Feuchtigkeit.
- Temperaturbereich: -40°C bis +150°C.
- Gefahr (5) H222, H229, H412.

BALLISTOL® Silikon-Öl



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 66,
BALLISTOL Silikon-Öl

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 66	400	450

BALLISTOL Silikon-Öl-Spray zur Schmierung und zum Schutz von Teilen aus Gummi, Kunststoff und Metall.

- Typische Einsatzmöglichkeiten:
Kunststoffzahnräder, Kunststofflagerungen, Gummilager, Seilzüge, Leitschienen, Führungen, Laufrollen, Gleitbahnen.
- PTFE-, säure- und harzfrei.
 - sehr ergiebig mit hohem Silikonanteil.
 - mineralölfreie Schmierung.
 - Gefahr (1, 2, 5) H222, H229, H315, H336, H411.

BALLISTOL® Teflon™-Spray



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 67,
BALLISTOL Teflon™-Spray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 67	400	450

BALLISTOL Teflon™-Spray auf PTFE-Basis für eine beständige und dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität ohne Öl- oder Fettanteile.

- silikon-, säure- und harzfrei.
- saubere Trockenschmierung ohne anhaftenden Schmutz und verölte Hände.
- effektive Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung.
- keine störende Schmierstoffschlämme.
- hygienisch, sauber und naturschonend.
- Gefahr (1, 5) H222, H229, H319.

BALLISTOL® Werkstatt-Öl



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 68,
BALLISTOL Werkstatt-Öl

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 68	400	440

BALLISTOL Werkstatt-Öl-Spray ist ideal zur Wartung und Pflege von Maschinen und Geräten aller Art.

- silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
- entfernt mühelos Flugrost und säubert von Fremdpartikeln.
- hält bewegliche Teile leichtgängig.
- schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Rost und Korrosion.
- geprüft nach DIN 50 021-SS (Salzkammersprühtest).
- Gefahr (5) H222, H229, H412.

H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Sicherheitsdatenblätter auf www.maedler.de im Bereich Downloads

BALLISTOL® Mehrzweckfett



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 69,
BALLISTOL Mehrzweckfett

Artikel-Nr.	Inhalt in g	Gewicht in g
140 701 69	400	500

BALLISTOL Lithiumseifenfett für den Einsatz der Gleit- und Wälzlagerschmierung.

- silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
- sehr gute Wasserbeständigkeit.
- zuverlässige Langzeitschmierung.
- gutes Abdichtungsverhalten.
- für Zentralschmieranlagen empfohlen.
- Erfüllt DIN 51825: KP 2 K-30 & ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2.
- Temperaturbereich: -35°C bis +130°C.

BALLISTOL® Universal- & Kunststoff-Reiniger



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 70,
BALLISTOL Universal- & Kunststoff-Reiniger

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 70	750	830

BALLISTOL Universal- & Kunststoff-Reiniger für eine kraftvolle Reinigung.

- hohe Schmutzlösekraft für Ruß, Fett und Öl.
- kein Nachwischen mit Wasser notwendig.
- entfernt 99,9% an Bakterien.
- kurze Einwirkzeit.
- wirkt antistatisch.
- staub- und schmutzabweisend.
- materialschonend.
- silikonfrei, lösemittelfrei.

BALLISTOL®-Set Werkstattkoffer



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 75,
BALLISTOL-Set Werkstattkoffer

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in kg
140 701 75	1200	2,24

BALLISTOL Werkstatt-Set enthält alles, was man in einer gut sortierten Werkstatt benötigt.

- 200 ml Teflon™-Spray zur Trockenschmierung.
- 200 ml Kupfer-Grafit-Spray als silikonfreies Gleitmittel und Korrosionsschutz.
- 200 ml Silikon-Öl Spray zur Schmierung.
- 200 ml Premium Rostschutz-Öl-Spray.
- 200 ml Werkstatt-Öl.
- 200 ml Ballistol Universalöl.
- 1 x Baumwolltuch.
- Gefahr (1, 2 ,5) H222, H229, H315, H319, H336, H411, H412.

H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Sicherheitsdatenblätter auf www.maedler.de im Bereich Downloads