


## HTD-Zahnriemenräder Profil 8M



Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 174 411 00, Zahnscheiben, Teilung 8 mm, 22 Zähne, Zahnriemenbreite 50 mm

### Profil 8M, Zahnriemenbreite 50 mm

Artikel-Nr. Zahnriemenbreite 50 mm	Zähne- zahl	Aus- führung	Außen-Ø		d <sub>0</sub> mm	ND mm	b mm	L mm	l mm	Vorbohrung Fertigbohrung		Gewicht g
			Zahnscheibe mm	Bordscheibe mm						B mm	B max. mm	
174 411 00	22	1F	54,65	60,0	56,02	43	60	70	-	12	25	1100
174 412 00	24	1F	59,75	66,0	61,12	45	60	70	-	12	28	1300
174 413 00	26	1F	64,85	71,0	66,21	48	60	70	-	12	30	1600
174 414 00	28	1F	70,08	75,0	71,30	50	60	70	-	14	30	1700
174 415 00	30	1F	75,13	83,0	76,39	55	60	70	-	14	32	2000
174 416 00	32	1F	80,16	87,0	81,49	60	60	70	-	14	35	2350
174 417 00	34	1F	85,22	91,0	86,58	66	60	70	-	14	42	2800
174 418 00	36	1F	90,30	98,5	91,67	70	60	70	-	14	42	3150
174 419 00	38	1F	95,39	103,0	96,77	75	60	70	-	14	45	3300
174 420 00	40	1F	100,49	106,0	101,86	75	60	70	-	14	45	3600
174 422 00	44	1F	110,67	119,0	112,05	75	60	70	-	14	45	4400
174 424 00	48	1F	120,86	127,0	122,23	75	60	70	-	14	45	5000
174 428 00	56	2F	141,23	148,0	142,60	80	60	60	116	18	50	5680
174 432 00	64	2F	161,60	168,0	162,97	80	60	60	137	18	50	6930
174 436 00	72	2F	181,97	192,0	183,35	80	60	60	158	18	55	7950

Zahnriemenbreite 85 mm auf Anfrage lieferbar.