


Ausgleichskupplungen KA, kurze Ausführung

Werkstoff: Kunststoff Polyacetal.
Aluminium 2014A.
Edelstahl 1.4305.

ROSTFREI

- hohe Torsionssteifigkeit.
- absolute Spielfreiheit.
- hohe Drehmomentübertragung.
- sehr geringe Rückstellkräfte.
- Drehzahl max. 5.000 min⁻¹.

Anzahl Schrauben: Bei Kunststoff und Edelstahl: 2 Stück pro Seite.
Bei Aluminium: 1 Schraube pro Seite.



Bestellangaben z.B.: Art.-Nr. 602 608 00, Kupplung KA, Kunststoff, Bohrung 4mm

Artikel-Nr. Kunststoff	Artikel-Nr. Alu	Artikel-Nr. Edelstahl	Max. Betriebsdrehmoment*			Bohrung B+0,03 mm	Bohr. max ¹⁾ mm	L ₁ mm	L ₂ ** mm	D ₁ mm	Winkel- versatz Grad	Parallel- versatz mm	Gewicht		
			Kunststoff Nm	Alu Nm	Edelstahl Nm								Kunststoff g	Alu g	Edelst. g
-	-	602 996 00***	-	-	0,45	2	3,00	12,7	3,2	6,35	3	0,07	-	-	2
-	602 702 00	602 996 02	-	0,4	0,5	3	3,18	14,2	4,5	9,52	3	0,1	-	2	6
602 608 00	602 708 00	602 996 08	0,24	0,9	1,0	4	6,00	19,05	6	12,70	5	0,127	2	6	10
602 610 00	602 710 00	602 996 10	0,24	0,9	1,0	6	6,00	19,05	6	12,70	5	0,127	2	6	10
602 612 00	602 712 00	602 996 12	0,35	1,5	1,8	4	6,35	20,3	6	15,87	5	0,127	3	8	22
602 614 00	602 714 00	602 996 14	0,35	1,5	1,8	5	6,35	20,3	6	15,87	5	0,127	3	8	22
602 616 00	602 716 00	602 996 16	0,35	1,5	1,8	6	6,35	20,3	6	15,87	5	0,127	3	8	22
602 620 00	602 720 00	602 996 20	0,64	2,5	2,7	6	8,00	22,85	6,5	19,05	5	0,127	8	12	34
602 622 00	602 722 00	602 996 22	0,64	2,5	2,7	8	8,00	22,85	6,5	19,05	5	0,127	8	12	34
602 624 00	602 724 00	602 996 24	1,4	4,0	6,0	6	11,00	31,75	9	25,40	5	0,127	13	32	90
602 626 00	602 726 00	602 996 26	1,4	4,0	6,0	8	11,00	31,75	9	25,40	5	0,127	13	32	90
602 628 00	602 728 00	602 996 28	1,4	4,0	6,0	10	11,00	31,75	9	25,40	5	0,127	13	32	90
602 630 00	602 730 00	602 996 30	2,5	6,0	10,0	10	14,00	44,45	12	31,75	5	0,127	35	76	220
602 632 00	602 732 00	602 996 32	2,5	6,0	10,0	12	14,00	44,45	12	31,75	5	0,127	35	76	220
602 634 00	602 734 00	602 996 34	2,5	6,0	10,0	16	16,00	44,45	12	31,75	5	0,127	35	76	220

* Betriebsfaktoren Seite 357 beachten. **Welle kann tiefer eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freige dreht. ***Stellschraubenausführung. ¹⁾ gegen Mehrpreis.


Ausgleichskupplungen LA, lange Ausführung

Werkstoff: Kunststoff Polyacetal.
Aluminium 2014A.
Edelstahl 1.4305.

ROSTFREI

- hohe Torsionssteifigkeit.
- absolute Spielfreiheit.
- hohe Drehmomentübertragung.
- sehr geringe Rückstellkräfte.
- Drehzahl max. 5.000 min⁻¹.

Anzahl Schrauben: 2 Stück pro Seite.
Bei Aluminium bis Ø D₁ = 31,75mm nur 1 Schraube pro Seite.



Bestellangaben z.B.: Art.-Nr. 602 806 00, Kupplung LA, Kunststoff, Bohrung 4mm

Artikel-Nr. Kunststoff	Artikel-Nr. Alu	Artikel-Nr. Edelstahl	Max. Betriebsdrehmoment*			Bohrung B+0,03 mm	Bohr. max ¹⁾ mm	L ₁ mm	L ₂ *** mm	D ₁ mm	Winkel- versatz Grad	Parallel- versatz mm	Gewicht		
			Kunststoff Nm	Alu Nm	Edelstahl Nm								Kunstst. g	Alu g	Edelst. g
-	602 900 00	602 998 00	-	0,6	0,9	3	4,76	19,55	5,3	9,52	3	0,12	-	4	8
-	602 902 00	602 998 02	-	1	1,5	4	4,76	19,55	5,3	9,52	3	0,12	-	4	8
602 806 00	602 906 00	-	0,51	1,3	-	4	6,35	22,85	6,5	12,7	5	0,17	4	8	-
602 808 00	602 908 00	-	0,32	2	-	6	6,35	22,85	6,5	12,7	5	0,17	4	8	-
-	-	602 998 12	-	-	1,9	4	6,35	25,40	6,5	12,7	5	0,17	-	-	18
-	-	602 998 14	-	-	3	6	6,35	25,40	6,5	12,7	5	0,17	-	-	18
-	602 916 00	-	-	3,4	-	4	8,00	25,40	6,5	15,87	5	0,2	-	10	-
602 818 00	602 918 00	602 998 18	0,61	2	3,4	5	8,00	25,40	6,5	15,87	5	0,2	6	10	30
602 820 00	602 920 00	602 998 20	0,91	3,4	5	6	8,00	25,40	6,5	15,87	5	0,2	6	10	30
602 824 00	602 924 00	-	0,87	3	-	6	10,00	26,50	6,5	19,05	7	0,25	12	16	-
602 826 00	602 926 00	-	1,3	5,3	-	8	10,00	26,50	6,5	19,05	7	0,25	12	16	-
-	-	602 998 30	-	-	4,8	6	10,00	28,00	6,5	19,05	7	0,25	-	-	46
-	-	602 998 32	-	-	8	8	10,00	28,00	6,5	19,05	7	0,25	-	-	46
602 834 00	602 934 00	602 998 34	1,67	5	10	6	12,70	38,10	11	25,4	7	0,38	20	44	115
602 836 00	602 936 00	602 998 36	2,5	10	16	8	12,70	38,10	11	25,4	7	0,38	20	44	115
602 838 00	602 938 00	602 998 38	2,5	10	16	10	12,70	38,10	11	25,4	7	0,38	20	44	115
602 840 00	602 940 00	602 998 40	4	15	25	10	16,00	57,15	16	31,75	7	0,5	58	100	290
602 842 00	602 942 00	602 998 42	4	15	25	12	16,00	57,15	16	31,75	7	0,5	58	100	290
602 844 00	602 944 00	602 998 44	4	15	25	16	16,00	57,15	16	31,75	7	0,5	58	100	290
602 846 00	602 946 00	602 998 46	6	22	36	12	19,00	66,67	18	38,1	7	0,6	86	160	440
602 848 00	602 948 00	602 998 48	6	22	36	16	19,00	66,67	18	38,1	7	0,6	86	160	440
602 850 00	602 950 00	602 998 50	6	22	36	19	19,00	66,67	18	38,1	7	0,6	86	160	440
-	602 954 00	602 998 54	-	30	48	16	22,00	76,20	20,00	44,5	7	0,8	-	240	730
-	602 956 00	602 998 56	-	30	48	19	22,00	76,20	20,00	44,5	7	0,8	-	240	730
-	602 958 00	602 998 58	-	40	37	16	26,00	95,30	25,06	50,8	7	0,9	-	405	1045
-	602 960 00	602 998 60	-	40	73	19	26,00	95,30	25,06	50,8	7	0,9	-	405	1045
-	602 962 00	602 998 62	-	40	73	24	26,00	95,30	25,06	50,8	7	0,93	-	405	1045
-	602 966 00	602 998 66	-	55	102	24	30,00	130,00	32	57,15	7	0,95	-	800	2155
-	602 968 00	602 998 68	-	55	102	30	30,00	130,00	32	57,15	7	0,95	-	800	2155

* Betriebsfaktoren Seite 357 beachten.

***Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. ¹⁾ Gegen Mehrpreis.